



### Hauptmerkmale

Produktbereich	Multi 9
Produkt- oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser mit Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts	MX + OF
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	6 A bei ≤ 240 V AC
[Uc] Steuerkreisspannung	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
9-mm-Raster	2

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Multi 9 (Multi9 C60) C60BP Multi 9 (Multi9 C60) C60BPR Multi 9 (Multi9 C60) C60SP Multi 9 (Multi 9 GFP) GFP Multi 9 (Multi9 C60H-DC) C60H-DC
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	68 mm
Produktgewicht	0,065 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) - 1 Kabel(n) 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14) - fest Klemmenanschluss (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16) - fest
Drahtabisolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
Anzugsdrehmoment	1 Nm unten

### Montage

Normen	EN/IEC 60947-1
Produktzertifizierungen	PCT CCC UL UR CSA
Verschmutzungsgrad	3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,9 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	9,4 cm
VPE 1 Gewicht	74 g
VPE 2 Art	BB1

VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	8,7 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	26,5 cm
VPE 2 Gewicht	656 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	6,391 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------