



LD 1709 FR

Sanierungsschleifer für Flächen, 125 mm

- FR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmem Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen
- Absaugstutzen: 32 mm Außen-Ø
- Spindelarretierung
- Sehr gut geeignet für punktuellen Arbeiten sowie großflächiges Abtragen
- Saugschlauch/Adapter nicht im Lieferumfang enthalten

Zubehör LD 1709 FR

Gummi-Absaugringe



Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausschleudernden Steinen.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
125 Ø	1	257.246

Schutzhaube mit abnehmbarem Randsegment



Nachrüst-Set bestehend aus Schutzhaube mit Randsegment sowie speziellem Spannflansch SW 14 (Teile-Nr. 305.022). Für LD 1709 FR.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
125 Ø	1	305.235

Diamantschleifteller Surface-Jet



Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, mit Vacuum Diamant Beschichtung.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
125 Ø	1	359.424



Lieferumfang:

- Spannmutter
- Spannflansch SW 14
- Schutzhaube
- Bügelhandgriff
- Kabelhalter
- Schlauchhalter
- Absaugring
- 1 Adapter 32/36 mm Ø
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4
- Schlüsselgarage
- 1 Metall-Tragekoffer

TECHNISCHE DATEN

Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	950 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,9 kg



Hier finden Sie den passenden LD 1709 FR Kit: Wählen Sie einfach den passenden Schleifteller für Ihre Anwendungen. Die aufgeführte Bestellnummer beinhaltet die LD 1709 FR im Kit bestehend aus Maschine mit Grundausrüstung und dem gewählten Schleifteller.

	Beschreibung	Typ	VE	Abmessung in mm	Bestell-Nr.
	Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Erhöht zusätzlich die Lebensdauer der Maschine. Ideal zum Entgraten von Beton. Für LD 1709 FR, LDC 1709 FR.	Kit Turbo-Jet	Spannmutter, Spannflansch SW 14, Schutzhaube, Bügelhandgriff, Kabelhalter, Schlauchhalter, Absaugring, 1 Adapter 32/36 mm Ø, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, Schlüsselgarage, 1 Metall-Tragekoffer, 1 Turbo-Jet Schleifteller		355.704
		Turbo-Jet	1		125 Ø
	Thermo-Jet Plus Schleifteller: 20% mehr Schleifleistung, 20% höhere Segmente. Für Anstriche und wenig abrasive Materialien, für thermoplastische Anstriche, Farbanstriche, Graffiti, dünne Kleberreste auf Beton oder Estrich, Kautschuk-Anstriche. Für harte Materialien und Altbeton. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige 9 mm Segmentkonstruktion.	Kit Thermo-Jet Plus	Spannmutter, Spannflansch SW 14, Schutzhaube, Bügelhandgriff, Kabelhalter, Schlauchhalter, Absaugring, 1 Adapter 32/36 mm Ø, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, Schlüsselgarage, 1 Metall-Tragekoffer, 1 Thermo-Jet Plus Schleifteller		355.682
		ThermoJet Plus	1		125 Ø
	Estrich-Jet Plus Schleifteller für abrasive Materialien: Abrasive Estriche (mit Quarzsand), Estriche, frischer Beton, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein (mit Quarzsand), Sandstein, Schamotte, Asphalt.	Kit Estrich-Jet Plus	Spannmutter, Spannflansch SW 14, Schutzhaube, Bügelhandgriff, Kabelhalter, Schlauchhalter, Absaugring, 1 Adapter 32/36 mm Ø, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, Schlüsselgarage, 1 Metall-Tragekoffer, 1 Estrich-Jet Plus Schleifteller		355.690
		Estrich-Jet Plus	1		125 Ø
	PKD-Schleifteller, die neue Dimension zum Entfernen von thermischen Beschichtungen. 3-fach höhere Schleifleistung als bei herkömmlichen Diamant-Schleiftellern. Durch die speziellen PKD-Segmente werden Problem-Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.	Kit PKD-Schleifteller	Spannmutter, Spannflansch SW 14, Schutzhaube, Bügelhandgriff, Kabelhalter, Schlauchhalter, Absaugring, 1 Adapter 32/36 mm Ø, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, Schlüsselgarage, 1 Metall-Tragekoffer, 1 PKD-Schleifteller		355.712
		Spezial-Schleifteller mit polykristallinen Diamanten	1		125 Ø