

UHU[®] TURBO FIX² FLÜSSIG KRAFT

TURBO FIX² FLÜSSIG KRAFT SCHNELLER, STARKER 2-K REPARATURKLEBER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Turbo Fix² Flüssig Kraft Schneller, starker 2-Komponenten Reparaturkleber auf Cyanacrylat-Basis mit hohen spaltfüllenden Eigenschaften. Geeignet für viele verschiedene Reparaturen im Haus und im Freien, selbst zwischen nicht passenden Oberflächen. Die Gelkonsistenz ermöglicht Anwendungen in jedweder Ausrichtung.

ANWENDBEREICH

Befestigt und repariert in wenigen Sekunden (ca. 30 Sekunden, abhängig von Materialien, Feuchtigkeit und Temperatur) viele verschiedene starre Materialien wie Holz, Metall, Keramik, Stein, Glas, Kunststoff sowohl miteinander als auch in Kombination. Nicht geeignet für PE, PP, PTFE.

EIGENSCHAFTEN

- Superschnell
- Extrem stark
- Spaltfüllend: unbegrenzt
- Gelkonsistenz
- Lackier-, bohr- und sandstrahlbar
- Schlagfest
- Temperaturbeständig: -40° C/+80° C
- Wasserbeständig
- Lösungsmittelfrei
- Präziser und sauberer Auftrag
- Transparent

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Anwendungstemperatur: zwischen +5° C und +25° C.

Vorbereitung der Oberflächen: Die Oberfläche muss trocken, sauber und staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Mischungsverhältnis: 4:1

Gebrauchsanleitung:

Für das Montieren der Doppelspritze entfernen Sie die schwarze Kappe oben auf der Spritze und führen Sie den weißen Kolben in die Spritze ein.

Um die Spritze zu öffnen, drehen Sie die graue Kappe (90°) und setzen den Mischer auf.

Drücken Sie den Kolben und entsorgen Sie die ersten Tropfen des Klebers. Tragen Sie einen dünnen Klebstofffilm auf einer Seite auf. Drücken Sie circa 30 Sekunden fest darauf.

Topfzeit/Verarbeitungszeit: 5 min

Flecken/Rückstände: Entfernen Sie nasse Flecken sofort mit warmem Seifenwasser. Ausgehärtete Klebstoffreste können nur mechanisch entfernt werden.

Tipp: Nach der Reparatur entfernen Sie den Mischer und setzen die graue Kappe wieder auf, um die Spritze zu verschließen und das Produkt weiter verwenden zu können.

TROCKNUNGSZEITEN*

Endfestigkeit nach: ca. 24 h

* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Feuchtigkeitsbeständigkeit:** Gut
- Wasserbeständigkeit:** Gut
- Temperaturbeständigkeit:** -40° C/+80° C
- UV-Beständigkeit:** Gut
- Chemische Beständigkeit:** gut
- Überstreichbarkeit:** ja
- Füllungsvermögen:** Sehr gut

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Basis:** cyanacrylat
- Farbe:** Transparent
- Konsistenz:** gelartig (thixotrop)
- Viskosität:** ca. Thixotrop

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

18 Monate An einem sauberen, trockenen und kühlen Ort aufbewahren.

GEBINDEGRÖSSEN

10 g