

**TRUMPF**



# TruTool PN 200 LiHD-Akku 18V

Technische Daten

**TRUMPF**



## TruTool PN 200 LiHD-Akku 18V

### MAXIMALE BLECHDICKEN

MAXIMALE BLECHDICKE STAHL 400 N/MM <sup>2</sup>	2 mm
MAXIMALE BLECHDICKE STAHL 600 N/MM <sup>2</sup>	1,5 mm
MAXIMALE BLECHDICKE STAHL 800 N/MM <sup>2</sup>	1 mm
MAXIMALE BLECHDICKE ALUMINIUM BIS 250 N/MM <sup>2</sup>	3 mm

### RADIEN

KLEINSTER RADIUS	50 mm
------------------	-------

### ALLGEMEIN

ARBEITSGESCHWINDIGKEIT	1,9 m/min
HUBZAHL BEI LEERLAUF	1530 1/min
STARTLOCHDURCHMESSER	24 mm
SPANNUNG	18 V

### GEWICHT

GEWICHT (MIT 4 AH-AKKU)	2,2 kg
-------------------------	--------