

## Productinformatie

# 62 12 120

## Elektronica-voorsnijtang met schuine kop

DIN ISO 9654

- Met snijkanten voor zachte en halfharde draad
- Zonder facet, voor het glad afknippen
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
- Doorgestoken precisiescharnier
- De polijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Bladen bijkomend laserverhard, bladhardheid minstens 56 HRC
- Kogellager-chroomstaal, oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	62 12 120
EAN	4003773048008
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	70 g
Afmetingen	120 x 67 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9654
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 0,3 – 1 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 0,7 mm
Beklengte (B)	10 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	7,5 mm
Meslengte mm (C)	17 mm
Kopbreedte (A)	11 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

