

VARIOfit

Rollbox

Corlette

Traglast 800 kg, Höhe x Länge x Breite 1850 x 1150 x 2400 mm, Aufbau 3 Wände (Drahtgitter), Maschenweite 50 x 100 mm, Gestell mit Kunstharzlackierung in RAL5012 Lichtblau, mit Polyamid-Bereifung

Artikelnummer: 987906



VARIOfit

3 YEARS WARRANTY



VARIOfit Universal-Rollbox Corlette

mit Gitterwänden


Rollbox

- Traglast 800 kg
- Höhe x Länge x Breite 1850 x 1150 x 2400 mm
- geeignet für die Größe von LKW-Ladeflächen
- Aufbau 3 Wände (Drahtgitter)
- Maschenweite 50 x 100 mm
- Auflast 1000 kg
- Unterfahrhöhe 170 mm
- Gestell mit Kunstharzlackierung in RAL5012 Lichtblau
- Stahlkonstruktion
- Plattform aus Spanplatte
- Plattform aufgenietet
- 4 Lenkrollen
- mit Polyamid-Bereifung
- Rad Ø 125 mm
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Rollbehälter	Material	Stahl
Wagentyp	Rollbox	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
geeignet für (Produkt/Material)	LKW-Ladeflächen	Bereifung	Polyamid
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter)	Durchmesser Rad	125 mm
Traglast	800 kg	Oberfläche	kunstharzlackiert
Auflast	1000 kg	Farbe	blau // RAL5012
Höhe	1850 mm	Euronorm	nein
Material Plattform	Spanplatte	Etagen Anzahl	1 Stück
Plattform Ausführung	aufgenietet	Etagenausrichtung	gerade
Länge	1150 mm	Deckel	nein
Breite	2400 mm	Radanordnung	rechteckig
Unterfahrhöhe	170 mm	Garantie	3 Jahre
Maschenweite	50 x 100 mm	Gewicht	133,5 kg
nestbar	ja		

Zubehör

987994		V-Deichsel für Rollbox, Länge 600 mm, Ringdurchmesser 35 mm, Für Rollbox
988104		Spanngurt für Rollbox, für Rollbox Breite 2400 mm
988126		Vordertür für Rollbox, für Rollbox Breite 2400 mm, halb klappbar

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm