


Karta charakterystyki produktu

MaxiChem[®] 56-635

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Kolor powłoki | Zielono-czarna |
| Kolor podszewki | Neutralna |
| Wzór | Wywijany mankiet - 35 cm |
| Materiał powłoki | Nitryl |
| Typ podszewki | Bezszwowa, nylon i Lycra [®] |
| Numer patentu | EP 1 608 808 |



Wymiary

| Rozmiary | Rozmiar 7 (S) | Rozmiar 8 (M) | Rozmiar 9 (L) | Rozmiar 10 (XL) | Rozmiar 11 (XXL) |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Łączna długość rękawicy (+/-5 mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Długość nadgarstka (mm) | | | | | |
| Szerokość nadgarstka (mm) | | | | | |
| Szerokość dłoni (mm) | 104 | 109 | 111 | 116 | 120 |
| Ciężar rękawicy/para (+/-5 gram) | 116 | 126 | 132 | 136 | 144 |
| Kolor wykończenia | Czerwony | Pomarańczowy | Biały | Żółty | Czarny |



Karta charakterystyki produktu

MaxiChem[®] 56-635

Wyniki testów EN

| Test | Jednostka notyfikowana | Wynik/zaliczenie |
|---|------------------------|------------------|
| EN 420: 2003 + A1: 2009 | SATRA | Tak |
| EN 388: 2003 | SATRA | 4121 |
| EN 374-3: 2003 | SATRA | AKL |
| EN 374-2: 2003 | | Stopień 3 |
| EN 407: 2004 | | - |
| EN 511: 2006 | | - |
| EN 10819 | | nd. |
| 1935/2004/WE (kontakt z żywnością w EU) | | - |
| FDA sekcja 177.2600 (kontakt z żywnością w USA) | | nd. |
| EN 14362-2: 2003 | SATRA | Pomyślny |

Jeżeli rękawica ze względu na swoją konstrukcję nie spełnia wymagań normy EN 420 w zakresie wymiarów dłoni, wówczas taka rękawica jest klasyfikowana jako rękawica „do zastosowań specjalnych”.

Typowe parametry użytkowe

| | |
|-----------------------------------|--|
| EN 388 A. Odporność na ścieranie | > 8000 Cycles |
| EN 388 B. Odporność na przecięcia | > 1.2 index |
| EN 388 C. Odporność na przedarcie | > 25 Niutonów |
| EN 388 D. Odporność na przebicie | > 20 Niutonów |
| EN 374-3 A. Methanol | Level 2 |
| EN 374-3 K. Sodium hydroxide 40% | Level 6 |
| EN 374-3 L. Sulphuric acid 96% | Level 2 |
| EN 14362-2 barwniki azowe | Nie wykryto obecności amin (<30'mg/kg) |



Karta charakterystyki produktu

MaxiChem[®] 56-635

HandCare[®]

| | |
|--|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Tak |
| REACH compliant | Tak |
| OekoTex [®] 100 | Certyfikacja |
| Preparat Sanitized | Tak |



Właściwości szczególne

| | |
|-------------------|-----|
| Bez silikonu | Tak |
| Odporne na ciecze | Tak |

Opakowanie

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Liczba par w torebce foliowej | 12 |
| Liczba kartonów | 72 |
| Wymiary kartonu (mm) | 500 x 295 x 350 |

Waga

| Rozmiary | Size 7 (S) | Size 8 (M) | Size 9 (L) | Size 10 (XL) | Size 11 (XXL) |
|-------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Masa brutto (kg) | 9.5 | 10.2 | 10.7 | 11 | 11.5 |
| Masa kartonu (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Masa netto (kg) | 8.5 | 9.2 | 9.7 | 10 | 10.5 |

Data publikacji: 02.04.2015

