

Termékinformációk

09 15 240

Erő kombifogó "Lineman's Pliers"

Amerikai modell

DIN ISO 5746 ASME B107.20



- Magas áttétellel a könnyű vágás érdekében
- 50%-kal kisebb erőfelfejtés a hagyományos kombinált fogókhoz képest az optimalizált áttételnek köszönhetően
- Kábelbehúzó segédeszközzel a csuklórésben
- Univerzális tűskekrimpelő hellyel a csukló alatt
- Masszív kivitelezés a legnehezebb megterheléshez, univerzális alkalmazás
- Ergonóm kialakítású optimális fogantyúforma a legjobb kézi kapcsolathoz, és a fáradtságkímélő munkához
- Különösen hatékony keresztfogazott megragadási zóna a fogó szájban – a stabil megragadáshoz és húzáshoz
- További megragadási rész a csukló alatt az erőteljes emelésért és préselésért
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Általános

Cikkszám	09 15 240
EAN	4003773087397
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	455 g
Méret	240 x 55 x 22 mm
Szabvány	DIN ISO 5746 ASME B107.20

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,6 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk