

jerrycan de transport

Convient pour combustibles agressifs, en acier, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 169 x 244 x 428 mm, coupe-flammes intégré, avec anneau de protection plastique sur le pourtour



Numéro d'article: 236237



jerrycan de transport

- Convient pour combustibles agressifs
- en acier
- capacité 5 l
- hauteur x largeur x profondeur 169 x 244 x 428 mm
- verrouillable avec doseur de précision
- coupe-flammes intégré
- compensation de surpression automatique
- avec anneau de protection plastique sur le pourtour
- avec robinet de dosage de précision
- avec Poignée de transport
- livré étiquettes de sécurité conformément à GHS incluses

Détails techniques

type de stockage de produits dan	réceptacle de sécurité	profondeur	428 mm
type de réceptacle	bidon	fermeture	doseur de précision
type de jerrycan	jerrycan de transport	coupe-flammes	oui

capacité	5 l	compensation de vide / surpressi	oui
considération comme matière dang	combustibles agressifs	Expiration	avec robinet de dosage de précision
matériau	acier	équipement conteneur pour produi	anneau de protection plastique sur le pourtour
surface extérieure	galvanisé // revêtu	poignée	Poignée de transport
couleur extérieure	jaune	joint	NBR
hauteur	169 mm	volume de livraison	étiquettes de sécurité conformément à GHS incluses
largeur	244 mm	Poids	2,6 kg