

fetra Flaschenkarre

Traglast 100 kg, für 1x20/50 l Flasche,
Ladungssicherung durch
Flaschenhalterung mit
Sicherungskette, Gestell mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL5007 Brillantblau, Räder mit
Luft-Bereifung

Artikelnummer: 118577



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Flaschenkarre

Traglast 100 kg

Flaschenkarre

- Traglast 100 kg
- für 1x20/50 l Flasche
- Höhe x Breite 1240 x 510 mm
- passend für Flaschen mit Ø 229 mm
- Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Mit Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Transportgerät Transportkarre

Radlager Rollenlager

Karrentyp	Flaschenkarre	Durchmesser Rad	260 mm
Traglast	100 kg	Sicherheitsgriff	ja
Kapazität	1x20/50 l	Ladungssicherung	Flaschenhalterung mit Sicherungskette
für Flaschendurchmesser	229 mm	Höhe	1240 mm
Material	Stahl	Breite	510 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	pulverbeschichtet
klappbar	nein	Farbe	brillantblau // RAL5007
Treppenkufen	nein	Garantie	10 Jahre
Bereifung	Luft	Gewicht	9 kg
Material Felge	Stahlblech		

Zubehör

119195		Rad, Durchmesser x Breite 260 x 85 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Aufpreis pro Karre (Set 4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
119197		Rad, Durchmesser x Breite 260 x 85 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Aufpreis pro Karre (Paar, 2 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar