

NBNC75BTU11

Der 75 Ω rearTWIST HD BNC Kabelstecker bietet ausgezeichnete Rückflusdämpfungswerte und ist daher bestens für HD Anwendungen geeignet.

Die patentierte rearTWIST Spannhülse garantiert ein einfaches Handling, selbst bei hoher Steckerdichte und bietet die Möglichkeit für farbliche Kennzeichnung.

Passende Kabel:

Belden 1694A (ANH), Belden 4694R, Bryant BD SD11, Canare L-4.5CHD, Clark Wire CD7506-0, CommScope 5765, Gepco VSD2001, Suhner S05163-02, Suhner S05133-07, Percon VK77

Crimp Grösse:

Pin: 1.6 mm (square)

Schirm: 7.36 mm (hex)

Features & Benefits

- Die rearTWIST Verriegelung bietet sich für versenkte Einbaubuchsen an, da der Kabelstecker an der hervorstehenden Knickschutztülle (Patent DE 100 48507) gedreht werden kann
- Einfache Handhabung bei sehr engen Platzverhältnissen
- Führungsbereich: Verhindert kippen durch seitliche Krafteinwirkung um Kontakte vor Verbiegen zu schützen. Garantiert eine Lebensdauer von min. 1`000 Steckzyklen!
- Ausgezeichneter Kabelschutz und Zugentlastung
- Exakte 75 Ω Impedanz, ideal für HD Signale (geringste Rückflusdämpfung)
- Zerspanend hergestellte Messingteile in Präzisionsqualität für eine hervorragende Lebensdauer
- Vergoldeter Massekontakt mit verbesserter Schirmwirkung, optimiert für hochfrequente HDTV Signale bis 4.5 GHz
- Schirm und Mantel Crimp Technologie verhindert das Freiliegen des Masse Schirmgeflechts
- Bei der Montage gibt das Einrasten des Steckerpins in den Isolator ein taktiles Feedback
- Die rearTWIST HD BNC Steckverbinder wurden von der Rundfunk-Betriebstechnik (RBT) für ARD und ZDF auf HDTV-Tauglichkeit untersucht und sind im Einsatz
- Das Zubehör beinhaltet 10 verschiedenfarbige Knickschutztülle, Crimpwerkzeug und -einsätze



Bildergalerie

Features & Benefits

- Leichtes, geschliffenes Gehäuse aus hochfestem Aluminium
• Leichtes, geschliffenes Gehäuse aus hochfestem Aluminium
- Hohe mechanische Stabilität und Lebensdauer
• Schutz vor Verschmutzung durch Staub und Feuchtigkeit
• Schutz vor Verschmutzung durch Staub und Feuchtigkeit
- Hohe mechanische Stabilität und Lebensdauer
• Schutz vor Verschmutzung durch Staub und Feuchtigkeit
• Schutz vor Verschmutzung durch Staub und Feuchtigkeit

ASB 100
Zwei-Kontakt-Stecker mit
Kontaktkontakt

ASB 100
Stecker

Technische Informationen

Produkt

Titel	NBNC75BTU11
Verbindungstyp	BNC 75 Ω
Geschlecht	male

Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$ (inner)
Durchgangswiderstand	$\leq 2 \text{ m}\Omega$ (outer)
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kVdc
Impedanz	75 Ω
Isolationswiderstand	$> 5 \text{ G}\Omega$
Nennspannung	$< 50 \text{ V}$
VSWR	$\leq 1.050 / > 32 \text{ dB}$ up to 1 GHz $\leq 1.065 / > 30 \text{ dB}$ up to 2 GHz $\leq 1.100 / > 26 \text{ dB}$ up to 3 GHz

Mechanische Daten

Kabeldurchmesser	7.3 mm
Kabel Zugentlastung	$> 30 \text{ N}$ (Center)
Crimp size	7,36 Hex crimp (shield) acc. MIL22520/5-41(A)
Crimp size (pin)	1,6 Square crimp (pin) acc. IEC 60803 (die designation 2)
Einsteckkraft	$< 25 \text{ N}$
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Verriegelung	Bayonett
Cable anchoring	Jacket crimping

Material

Kontakte	Brass (CuZn35Pb2), 0.2 μm AuCo (Center contact)
Einsatz	PTFE
Gehäuse	Brass (CuZn39Pb3)
Gehäusebeschichtung	Optalloy®

Umwelt

Temperaturbereich	-30 °C to +85 °C
Contact crimpability	Complies with IEC 60803 and IEC 60352-2

Zubehör



BST-BNC-*



CAS-BNC-T



CS-BNC-RT



DIE-BNC-U



DIE-R-BNC-PU



HX-BNC



HX-R-BNC



PT-BNC