



blueglobe CLEAN Plus


blueglobe CLEAN Plus




Einzelteile: Druckschraube DS, Dichtring, Dichteinsatz DE, Doppelnippel DN, Unterlegscheiben S
 Components: Pressure screw DS, sealing ring, sealing insert DE, double nipple DN, washers S



Wichtig! Die Anzahl der Unterlegscheiben ist vom Durchmesser und der Qualität des Kabels abhängig.
 Important! The number of washers depends on the diameter and the quality of the cable.




Montage des Doppelnippel (DN) Variante A mit Anzugsmoment M_{DN}
 Assembly of double nipple (DN) variant A without lock nut to nominal torque M_{DN}




Montage des Doppelnippel (DN) Variante B mit Anzugsmoment M_{DN}
 Assembly of double nipple (DN) variant B without lock nut to nominal torque M_{DN}

4 Variante A Variant A




Montage der Druckschraube (DS) Variante A auf Block
Assembly of pressure screw (DS) variant A on block

4 Variante B Variant B



Montage der Druckschraube (DS) Variante B auf Block
Assembly of pressure screw (DS) variant B on block

5



Montage der Druckschraube (DS) auf Block und Kontrolle
Assembly of pressure screw (DS) on block and verification

Drehmomente Torques

Metrisches Gewinde Metric Thread	Anzugsdrehmoment M_{DN} Nominal torque M_{DN}	Durchgangsbohrung Through hole $\varnothing d2$ mm (0/+0,2mm)
Art.-Nr. Art.-Nr.		
bg 208VA cp	5,0 Nm	8
bg 210VA cp	5,0 Nm	10
bg 212VA cp	5,0 Nm	12
bg 212VA5 cp	5,0 Nm	12
bg 216VA cp	12,0 Nm	16
bg 220VA cp	15,0 Nm	20
bg 225VA15 cp	15,0 Nm	25
bg 225VA cp	15,0 Nm	25
bg 232VA21 cp	20,0 Nm	32
bg 232VA cp	20,0 Nm	32
bg 240VA26 cp	20,0 Nm	40
bg 240VA cp	20,0 Nm	40
bg 250VA35 HTS cp	50,0 Nm	50
bg 263VA43 HTS cp	60,0 Nm	63
bg 263VA55 HTS cp	140,0 Nm	63

Montagehilfe Assembly aid

Größe Size	Prüfdorn-Ø Test mandrel	Scheibenzahl Pcs. of washers	Größe Size	Prüfdorn-Ø Test mandrel	Scheibenzahl Pcs. of washers
bg 208VA cp	–	–	bg 225VA cp	Ø 18 mm	0
bg 210VA cp	Ø 7 mm	0		Ø 17 mm	0
	Ø 6 mm	0		Ø 16 mm	1
	Ø 5 mm	1		Ø 15 mm	2
bg 212VA cp	Ø 7 mm	0	bg 232VA21 cp	Ø 21 mm	0
	Ø 6 mm	0		Ø 20 mm	0
	Ø 5 mm	1		Ø 19 mm	1
bg 212VA5 cp	Ø 3,5 mm	1	bg 232VA cp	Ø 23 mm	0
	Ø 4 mm	1		Ø 22 mm	1
	Ø 4,5 mm	0		Ø 21 mm	1
bg 216VA cp	Ø 9 mm	0		Ø 20 mm	2
	Ø 8 mm	1	bg 240VA cp	Ø 29 mm	0
	Ø 7 mm	1		Ø 28 mm	1
bg 220VA cp	Ø 12 mm	0		Ø 27 mm	2
	Ø 11 mm	0		Ø 26 mm	3
	Ø 10 mm	0	bg 240VA26 cp	Ø 26 mm	0
	Ø 9 mm	1		Ø 25 mm	1
bg 225VA15 cp	Ø 15 mm	0		Ø 24 mm	2
	Ø 14 mm	1		Ø 23 mm	3
	Ø 13 mm	2	bg 250VA35 HTS cp	Ø 35 mm	2
	Ø 12 mm	2		Ø 34 mm	2
				Ø 33 mm	2
				Ø 32 mm	2
				Ø 31 mm	2
				Ø 30 mm	2
			bg 263VA43 HTS cp	Ø 44 mm	0
				Ø 43 mm	1
				Ø 42 mm	1
				Ø 41 mm	1
				Ø 40 mm	2
			bg 263VA55 HTS cp	Ø 55 mm	0
				Ø 54 mm	1
				Ø 53 mm	1
				Ø 52 mm	1

PFLITSCH GmbH & Co. KG

Ernst-Pflitsch-Straße 1 Nord 1 · 42499 Hückeswagen · Germany
☎ +49 2192 911-0 · ✉ info@pflitsch.de · www.pflitsch.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Prospekt verwendeten Produktbezeichnungen sind teilweise geschützt, eine Übersicht zu den zumindest mit Wirkung für Deutschland eingetragenen Marken der PFLITSCH GmbH & Co. KG finden Sie unter www.pflitsch.de/de/impressum. Mit Erscheinen des Prospektes verlieren alle vorhergehenden und älteren Unterlagen Ihre Gültigkeit. Wir freuen uns über jeden Interessenten an unseren Produkten, der mit uns Kontakt aufnimmt. Erfolgt dieser über unsere Kommunikationsdaten, wie Telefon oder E-Mail-Adresse, bitten wir ihn, unsere Erklärung zum Datenschutz auf unserer Website www.pflitsch.de zur Kenntnis zu nehmen.

Errors and technical alterations are reserved. The product names that are used in this brochure are partially protected, an overview of the at minimum with protection for Germany registered trademarks in the name of PFLITSCH GmbH & Co. KG can be derived from www.pflitsch.de/en/imprint. Upon publication of the brochure, all previous and older documents cease to be valid. We are pleased whenever anyone who is interested in our products contacts us. If you contact us using our contact details, e.g. telephone or e-mail address, we ask you to take note of our data protection declaration on our website www.pflitsch.de.