poteaux de voirie

PARKY

forme angulaire avec Tête plate, hauteur x largeur x profondeur 1000 x 70 x 70 mm, en acier galvanisé à chaud avec revêtement plastique en rouge/blanc, pliable et verrouillable, verrouillable avec serrure triangulaire, à insérer avec manchon





Numéro d'article: 304333





Potegux PARKY

poteaux de voirie

- forme angulaire avec Tête plate
- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 70 x 70 mm
- hauteur au-dessus du sol 1000 mm
- en acier galvanisé à chaud avec revêtement plastique en rouge/blanc
- pliable et verrouillable
- verrouillable avec serrure triangulaire
- à insérer avec manchon

Détails techniques			
sécurisation de la circulation	système de barrières	fonction automatique	non
système de barrières	poteaux de voirie	type de fixation	à insérer
forme	angulaire	système de fermeture	serrure triangulaire

hauteur	1000 mm	matériau	acier
largeur	70 mm	surface	galvanisé à chaud // plastifié
profondeur	70 mm	couleur	rouge/blanc
hauteur au-dessus du sol	1000 mm	exécution montant	pliable et verrouillable
forme de tête	Tête plate	Poids	10 kg
rabattable	oui		

Accessoires

303159



clé triangulaire mâle pour montant

Cela s'adapte aussi			
142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant	
148972	4	ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune	
210305	Ĭ	poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection	
376797	7777777	arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud	
525473	THIT	banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu	