



# Product data sheet

Art nr.: 1840 ESD-Tafelwagen

**Transportmiddelen**



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. Etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. Met 5 mm hoge rand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	300
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	850
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	500
<b>Etagehoogten (mm)</b>	206, 827
<b>Totale lengte (mm)</b>	986
<b>Totale breedte (mm)</b>	511
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1039
<b>Wielen</b>	TPE-ESD
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	30
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976018409