

Productinformatie

72 62 200

Kracht-vlaksnijtang

Voor zacht metaal en kunststof



- Om zachte metalen of dikkere profielen en componenten uit kunststof eenvoudig en vlak te knippen
- Krachtenbesparend en vlak knippen, ook van dikke werkstukken, dankzij de zeer effectieve overbrengingsmechaniek met zeer geringe wrijving
- Vrije ruimte voor de handen en vlak knippen door 20° gebogen kop
- Geïntegreerde openingsveer en vergrendeling in de handgrepen zorgen voor comfortabel werken en veilig transport
- Precisie-snijkmanten voor zachte materialen
- Lange levensduur door inductief op 59 HRC geharde snijkmanten
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	72 62 200
EAN	4003773081913
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met slanke meer-componentengrepen
gewicht	375 g
Afmetingen	200 x 62 x 24 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 6,0 mm
--	----------

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Stroomrails uit koper worden zuiver en vlak afgesneden



Ideaal om delen uit gegoten kunststof met grotere diameters vlak te knippen

