



Hauptmerkmale

Baureihe	Multi 9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	2L
Länge in 18-mm-Modulen	12

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	6-polig 2 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 2P
Anschlussraster	18 mm
Anschlussstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	36 mm
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Nicht ablängbar
[Ie] Nennbetriebsstrom	115 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	480 V AC 50/60 Hz Ph/Ph 277 V AC 50/60 Hz Ph/N
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	1000 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	24
Breite	216 mm
Farbe	Hellgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie	Multi 9 (Multi 9 C60BP)

Montage

Normen	UL 508
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	5,1 cm
VPE 1 Länge	20,7 cm
VPE 1 Gewicht	147 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm

VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	7,992 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------