

PRODUKTDATENBLATT

HF K

TOPLINE ●●●

Form K (KSK)



- Höchste Rundlaufgenauigkeit
- Ausgezeichnet aufeinander abgestimmte Schneidengeometrie sorgt für beste Arbeitsergebnisse
- Höchste Standzeit

Hartmetallfräser Form K (KSK): Kegelsenk 90°.



Typenbezeichnung	HF K
Artikelbezeichnung 1	Hartmetall-Frässtift Form K
Artikel-Nr.	305080
GTIN	4011890078242
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,034 kg
Produktabmessung	16 x 8,0 x 6,0 x 57
Durchmesser 1	16 mm
Kopflänge	8,0 mm
Gesamtlänge	57 mm
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Zahnung Langversion	Z 6 - Kreuzverzahnung
Form Langversion	Kegelsenk 90°
Form Kurzversion	Form K (KSK)
Produktkategorie-Nummer	PK09
Produktkategorie-Text	HF
Verpackungsart	Kunststoffdose
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	20 mm
Höhe Verpackung	20 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,034 kg
Zolltarifnummer	82079091
Herkunftsland	DE