

Artikelnummer: 129876

Kurzbeschreibung: Etagenwagen mit 5 Etagenkästen, 1000 x 575 mm

Langbeschreibung: Etagenwagen mit 5 Etagenkästen, 1000 x 575 mm: Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäß europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenböden fest eingietet und nicht herausnehmbar. Max. Belastung pro Etagenboden: 50 kg. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor.

Rahmen aus Winkelstahl (30/30/3 mm). Pulverbeschichtet in Enzianblau. Ladefläche: 1000 x 575 mm

Etagenabstände: 240 mm

235/480/750/1030/1310 mm

Kastenhöhe: 20 mm

Rad a'Ëœ: 160 mm

kg

EAN/GTIN: 4250448502192



Aussenma ss: 1090 x 600 mm

Etagenhöhen:

Gesamthöhe: 1500 mm

Tragkraft: 250 kg:

Eigengewicht: 69