

Artikelnummer: 155678

Kurzbeschreibung: Werkzeugkoffer Projahn mit 84 Werkzeugen, metrisch, anklappbare Bügelgriffe

Langbeschreibung: Werkzeugkoffer Projahn mit 84 Werkzeugen, metrisch, anklappbare Bügelgriffe: Werkzeugkoffer Projahn mit 84 Werkzeugen, metrisch, anklappbare Bügelgriffe Der Werkzeugkoffer Projahn ist mit 84 universell einsetzbaren Werkzeugen ausgestattet. Dank der anklappbaren Bügelgriffe lässt sich der Werkzeugkoffer Projahn sowohl platzsparend verstauen wie auch gut transportieren. Der praktische Werkzeugkoffer von Projahn sollte in weder im Haushalt noch in er Heimwerkstatt fehlen.



Er weist 84 Werkzeuge auf, die sich universal einsetzen lassen. Bei dem Werkzeugkoffer Projahn handelt sich um einen hochwertigen, dreistufigen Metallkoffer mit einer strukturierten und übersichtlichen Werkzeuganordnung. Zudem hat der Werkzeugkoffer ein ergonomisches Handling, welches aus schaumummantelten, anklappbaren Bügelgriffen besteht. Insgesamt wiegt der Werkzeugkoffer mit Inhalt 13.500 g. Mit dieser Wahl haben Sie stets das passende Werkzeug griffbereit. Weitere Details: 14 Steckschlüssel-Einsätze: 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 15530 - 32 mm 2 Steckschlüssel-Innensechskant-Einsätze: 16 - 21 mm 1 1/2" Umschaltknarre, 48 ZAHN, Art. 5220 2 1/2" Verlängerungen 125 + 250 mm 1 1/2" Kardangelenk 1 3-Wege-Adapter 3/8" x 1/2" 1 Hammer 300 g 8 Ringgabelschlüssel : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm 1 Rollgabelschlüssel 8" / 200 mm 9 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 1 Kombizange 180 mm 1 Seitenschneider 160 mm 1 Telefonzange 170 mm 1 Wasserpumpenzange 250 mm 2 PH 1 a'çâ,-â€œ PH 2 2 Schlitz 5,5 mm a'çâ,-â€œ 6,5 mm 1 Magnetischer Bitschraubendreher 1 Universalschere 180 mm 1 Metallbügelsäge, 300 mm 1 Ma ssband 5 m 1 Wasserwaage 300 mm 5 Schraubendreher-Einsätze: PH 0 - PH 1 - PH 2 - PH 3 - PH 4 5 Schraubendreher-Einsätze: PZ 0 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 - PZ 4 6 Schraubendreher-Einsätze: TORX- T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 7 Schraubendreher-Einsätze: Schlitz: 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 mm 7 Schraubendreher-Einsätze: Inbus: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 1 1 Bit-Halter 60 mm Ma sse: B 490 x L 225 x H 380 mm Gewicht: 13.500 g

EAN/GTIN: 4000146086889