

TOP-SORTIMENT: WÄSCHETECHNIK WÄRMEPUMPENTROCKNER 9 KG



DER 9 KG WÄRMEPUMPENTROCKNER FÜR DEN KOMMERZIELLEN EINSATZ:

- ROBUST UND ZUVERLÄSSIG FÜR DEN INTENSIVEN GEBRAUCH
- EINFACH ZU BEDIENEN
- ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
- 3DRY – TECHNOLOGIE
- PREMIUM NOISE PACKAGE

TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG

AWZ9HPS PRO

EAN: 80 03437 6 0977 0

AUSSTATTUNG:

- 9 kg Fassungsvermögen
- Energieeffizienzklasse A++
- 6th Sense 3Dry - Technologie
- Elektronische Steuerung
- Tastensperre Kindersicherung
- Wasserbehälter oben
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- PREMIUM NOISE PACKAGE - Die Kombination aus Induktionsmotor und Isolationspaket ermöglicht maximale Geräuschereduzierung
- Fresh Care+
- Woolmark Blue Zertifizierung
- Soft Move-Technologie
- Easy Clean Filter
- Edelstahl Trommel
- Jährlicher Energieverbrauch: 234 kWh
- Farbe silber
- Anschlussmaterial wird mitgeliefert
- Steckdose genügt für Anschluss

MERKMALE

Trommelvolumen	120 Liter
Trommeldurchmesser	580 mm
Trommeltiefe	455 mm
Türanschlag	Rechts, wechselbar
Energieeffizienzklasse	A++
Geräuschwert	64 dB(A)

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	220-240 Volt/50 Hz
Leistung	850 Watt
Absicherung	10 Ampere
Stromkabellänge	1,5 Meter
Steckertyp	Schuko

MASSE (H X B X T)

84,9 x 59,5 x 65,6 cm	
87,2 x 65,5 x 69,3 cm (verpackt)	
Gewicht/Brutto	46,5 kg
Gewicht/Netto	44 kg

TASTENOPTIONEN

Zeitprogramme	min. 10 bis max. 180 Minuten
Elektronischer Trockengrad	Feineinstellung
Verlängerter Knitterschutz	
Schonen	
Kurz	
Start/Pause	

WÄSCHEPFLEGE PROGRAMME

Öko Baumwolle	
Baumwolle	
Mischwäsche	
Pflegeleicht	
Feinwäsche	
WoolFinish	
XXL für große Wäschestücke	
Lüften	
Daunen	

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Premium Trocknerball WBA 101, EAN 8015250474152