



## LiFePO4 12-7.5 Lithium Akku

12,8V 7,5Ah 96Wh

Die Q-Batteries Lithium Akkumulatoren mit Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie (LiFePO<sub>4</sub>) sind extrem zyklensfest und vielseitig einsetzbare Batterien. Im Vergleich zu anderen Blei-Akkutypen sind Lithium-Ionen Akkus deutlich leichter und haben eine längere Lebensdauer. Auch unter extremen Bedingungen oder bei Fehlanwendung besteht keine Explosionsgefahr, da die innovative Zelltechnologie eine hohe Betriebssicherheit, lange Lagerfähigkeit und große Temperaturbereiche bietet.



### Anwendungsbereiche:

- Scooter, Reinigungsmaschinen
- Reha-Technik
- Wohnmobile, Wohnwagen, Boote
- Solaranwendungen u.v.m.

### Eigenschaften:

- wartungsfrei, extrem zyklensfest
- sehr hohe Energiedichte, lange Lagerfähigkeit
- Lithium Technologie, Lageunabhängig einsetzbar
- geringes Gewicht, kompakte Abmaße

### Spezifikationen:

Spannung	12,8 V (Ladeschlussspannung 14,6 V)	
Kapazität	7,5 Ah / 96 Wh	
Zellenzahl	20	
Gewicht	1,10 kg +/- 3 %	
Max. Strom	7,5 A	
Temperaturbereiche	Entladung: -20°C – 60°C	Ladung: 0°C – 45°C
Anschlüsse	F1 (Fast-on)	
Technologie	LiFePO 4, Lithium Eisenphosphat	
Gehäuse	A.B.S.	

### Abmessungen: 151 mm Länge x 65 mm Breite x 94 mm Höhe

