

Han Ex 8D-QL Kit HBM/HSE-M20



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	10 36 008 0009
Beschreibung	Han Ex 8D-QL Kit HBM/HSE-M20
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/10360080009

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder-Sets
Baureihe	Han D [®]
Gehäusebaureihe	Han [®] Ex
Komponente	Komplettset

Ausführung

Anschlussart	Han-Quick Lock [®] Anschluss
Baugröße	3 A
Kontaktanzahl	8
Ausführung	gewinkelter Kabeleingang
Kabeleingang	1x M20
Verriegelungsart	Längsbügel
Anwendungsgebiet	Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	90 V
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Grenztemperatur	-20 ... +40 °C
Steckzyklen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 5015 (himmelblau)
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel Naphthalin

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 60079-0
	EN 60079-11

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	216 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140189560
ETIM	EC002636
eCl@ss	27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)