

Akku-Bandsäge

PB002GZ

40V max. • 0-3,2 m/s • 127 mm

Akku-Bandsäge zum funkenarmen Trennen von Rohren und Profilen aus Metall

Leichte Säge mit leistungsstarkem bürstenlosen Motor, für saubere und präzise Schnitte. Zum Schneiden von Rohren und faserverstärkten Schläuchen bis 127 mm. Mit Konstantelektronik und Motorbremse. Die Bandgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar und erreicht bis zu 3,2 m/min. Durch die stabile Brückenkonstruktion mit einem Aluminium-Rahmen ist die Maschine sehr robust.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akku-systeme	XGT 40Vmax/80V max
Max. Werkstückdurchmesser	127 mm
Bandgeschwindigkeit	0 - 3,2 m/s
Schnittleistung	127 x 127 mm
Bandsägeblattbreite	13 mm
Schalldruckpegel (L _{PA})	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	5,88 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	6,6 - 7,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	510 x 218 x 314 - 329 mm

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Leichter Austausch des Sägeblatts
- Mit Motorbremse

EAN 0088381761475

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

783202-0
6-kant-Stiftschlüssel



B-30128
Bandsägeblatt



Optionales Zubehör

194692-6
Bandsägeblatt 24Z "



792558-0
Bandsägeblatt 24Z " 3Stk



792559-8
Bandsägeblatt 18Z"



792560-3
Bandsägeblatt 14Z " 3Stk



B-30128
Bandsägeblatt

