



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3220-2YE64-0CB0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten	Allgemeine tech. Daten
-----------------	------------------------

Eingang			
Phasenzahl	3 AC		Leistungsfaktor λ 0,75 ... 0,93
Netzspannung	380 ... 480 V +10 % -10 %		Verschiebungswinkel $\cos \phi$ 0,96
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz		Wirkungsgrad η 0,98
Bemessungsspannung	400V IEC	480V NEC	Schalldruckpegel LpA (1m) 74 dB
Bemessungsstrom (LO)	945,00 A	751,00 A	Verlustleistung 10,885 kW
Bemessungsstrom (HO)	756,00 A	614,00 A	Filterklasse (integriert) Funkentstörfilter für Kategorie C3
Ausgang			EMV Kategorie (mit Zubehör) Kategorie C3
Phasenzahl	3 AC		
Bemessungsspannung	400V IEC	480V NEC	
Bemessungsleistung (LO)	500,00 kW	600,00 hp	
Bemessungsleistung (HO)	400,00 kW	500,00 hp	
Bemessungsstrom (LO)	890,00 A	724,00 A	
Bemessungsstrom (HO)	820,00 A	591,00 A	
Bemessungsstrom (IN)	910,00 A		
Ausgangsstrom, max.	1202,00 A		
Pulsfrequenz	4 kHz		
Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung	0 ... 100 Hz		
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung	0 ... 100 Hz		

Umgebungsbedingungen	
----------------------	--

Standard für Lackierung	Klasse 3C2, nach IEC 60721-3-3: 2002
Kühlung	Luftkühlung durch integrierten Lüfter
Kühlluftbedarf	0,450 m ³ /s (15,892 ft ³ /s)
Aufstellhöhe	1000 m (3280,84 ft)
Umgebungstemperatur	
Betrieb	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagerung	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Überlastfähigkeit

- Low Overload (LO)**
- 110 % Grundlaststrom IL für 60 s in einer Zykluszeit von 300 s
- High Overload (HO)**
- 150% × Grundlaststrom IH für 60 s innerhalb einer Zykluszeit von 600 s

Relative Luftfeuchte

Betrieb, max.	95 % bei 40 °C (104 °F), Betauung und Vereisung nicht zulässig
----------------------	--



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3220-2YE64-0CB0

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Baugröße	FSJ
Nettogewicht	250 kg (551,16 lb)
Breite	801 mm (31,54 in)
Höhe	1621 mm (63,82 in)
Tiefe	393 mm (15,47 in)

Ein- / Ausgänge

Digitaleingänge-Standard

Anzahl	6
Schaltpegel: 0 → 1	11 V
Schaltpegel: 1 → 0	5 V
Einschaltstrom, max.	15 mA

Digitaleingänge-Fail Safe

Anzahl	1
--------	---

Digitalausgänge

Anzahl als Relais-Wechsler	2
Ausgang (ohmsche Last)	DC 30 V, 5,0 A
Anzahl als Transistor	0

Analog- / Digitaleingänge

Anzahl	2 (Differenz-Eingang)
Auflösung	10 bit

Schaltschwelle als Digitaleingang

0 → 1	4 V
1 → 0	1,6 V

Analogausgänge

Anzahl	1 (potenzialbezogener Ausgang)
--------	--------------------------------

PTC/ KTY-Schnittstelle

1 Motortemperatursensor-Eingang, anschließbare Sensoren PTC, KTY und Thermo-Click, Genauigkeit ±5 °C

Regelungsverfahren

U/f linear / quadratisch / parametrierbar	Ja
U/f mit Flusstromregelung (FCC)	Ja
U/f ECO linear / quadratisch	Ja
Vector-Regelung, geberlos	Ja
Vector-Regelung, mit Geber	Nein
Drehmomentenregelung, geberlos	Ja
Drehmomentenregelung, mit Geber	Nein

Kommunikation

Kommunikation	USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP
---------------	-------------------------------

Anschlüsse

Signalkabel

Anschlussquerschnitt	0,15 ... 1,50 mm ² (AWG 24 ... AWG 16)
----------------------	--

Netzseitig

Ausführung	Schraube M12
Anschlussquerschnitt	240,00 mm ² (MCM 4 x 500 ... MCM 6 x 500)

Motorseitig

Ausführung	Schraube M12
Anschlussquerschnitt	240,00 mm ² (MCM 4 x 500 ... MCM 8 x 500)

Zwischenkreis (für Bremswiderstand)

PE-Anschluss	Schraube M12
--------------	--------------

Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	150 m (492,13 ft)
-----------	-------------------




Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3220-2YE64-0CB0

Umrichterverluste nach EN 50598-2*		Normen	
Wirkungsgradklasse	IE2	Normen-Konformität	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH
Vergleich zum Referenzumrichter (90% / 100%)	-38,50 %		



Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm EN50598) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz(f). Die Werte gelten für die Grundausführung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.

*berechnete Werte

CE-Kennzeichen
EMV-Richtlinie 2004/108/EG,
Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG

Bedieneinheit: Basic Operator Panel (BOP-2)

Bildschirm	Umgebungsbedingungen
Ausführung des Displays LCD, Monochrom	Umgebungstemperatur während Betrieb 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) Lagerung -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten	Relative Luftfeuchte bei 25 °C während
Schutzart IP55 / UL Type 12	Betrieb, max. 95 %
Nettogewicht 0,14 kg (0,31 lb)	
Breite 70,0 mm (2,76 in)	
Höhe 106,85 mm (4,21 in)	
Tiefe 19,60 mm (0,77 in)	
	Approbationen
	Eignungsnachweis CE, cULus, EAC, KCC, RCM