

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2635 Leichter Werkstattwagen



Transportgeräte



Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend. 1 Ladefläche mit umlaufenden Rand, 12 mm hoch. Mit 1 verschließbaren Stahlschrank, 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Mit 1 zentralverschließbaren Schubladenschrank mit 4 Schubladen, (3 x 120 mm hoch und 1 x 180 mm hoch). Mit Kugelauszug und Auszugssperre, 4/5 Auszug. Abmessungen Schränke (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Fachboden im Stahlschrank

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Ladeflächenlänge (mm)	1000
Ladeflächenbreite (mm)	600
Ladeflächenhöhe (mm)	820
Gesamtlänge (mm)	1130
Gesamtbreite (mm)	600
Gesamthöhe (mm)	1030
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	87
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976021553