

META

surface d'appui tambour de câble pour rayonnage tambour de câble

MULTIPAL

profondeur 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 1000 kg, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL2001 orangé rouge

jeu 2 pièce

Numéro d'article: 226848



META



META Support tambour de câble MULTIPAL

Pour rayonnage pour tambour de câble à déroulement manuel

surface d'appui tambour de câble pour rayonnage tambour de câble

- profondeur 1100 mm
- pour une charge max. par tabl. de 1000 kg
- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL2001 orangé rouge

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	charge maxi par tablette	1000 kg
type de rayonnage	accessoires	matériau	acier
champ de rayonnage	composant	surface de tablette	avec revêtement en plastique
composant	surface d'appui tambour de câble	couleur de la tablette	orangé rouge // RAL2001
accessoires de rayonnage	tablette	exécution couleur	orangé rouge // RAL2001
pour type de rayonnage	rayonnage tambour de câble	Poids	25,584 kg
profondeur	1100 mm		

Accessoires

226849		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 900 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique
226850		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 1100 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique
226851		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 1300 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique
226853		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 900 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique
226854		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 1100 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique
226855		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 1300 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique