

Elektroversorgungspoller LOTTA E I/1



- Maße: 1,00m/ □ 150mm/ Tür: 500mm
- Form: quadratisches Standrohr
- Ausführung:
 - feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe
 - Edelstahl V2A (304), geschliffen und passiviert
- Tür:
 - herausnehmbar
 - mit Kabelauslass
- Ausstattung:
 - mit Dreikantschloss M6, inkl. Dreikantschlüssel M6
 - innenliegender Vollgummiverteiler, IP 44, vollständig verdrahtet
 - C-Schiene mit Montageplatte
 - Erdungsschraube am Standrohr
- Betrieb:
 - bei geschlossener Tür, sofern nur Schutzkontaktsteckdosen in Verwendung
 - bei offener Tür, sofern auch CEE-Einbausteckdose in Gebrauch
- Montage: mit angeschweißter Flanschplatte; zum Aufschrauben
- Zubehör: exkl. Eingrabstück (Q 250/500) mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Vandalismus resistenter Elektroversorgungspoller für öffentliche und private Bereiche, wie z.B. Märkte, Plätze, Hotels, Kirchen, Friedhöfe, Schulen, Kindergärten, Altenheime, Hospitäler, Werksgelände sowie Häfen und Bootsanlegestellen

Ausstattung	kg	Bestellnummer
1 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A / 1p / 250V		
1 Stk. CEE-Einbausteckdose 16A / 5p / 400V		
1 Stk. Leitungsschutzschalter 16A / 1p-C		
1 Stk. Leitungsschutzschalter 16A / 3p-C		
1 Stk. Fehlerstromschutzschalter 40A/ 4l 0,03A		
1 Stk. Anschlussklemme max. 5 x 6mm ²		
1 Stk. Kabelverschraubung M25 (Ø 13-18mm)		
aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet	20,0	9.946.0983.101SC16
aus Edelstahl, geschliffen und passiviert	20,0	9.946.0983.314SC16
Zubehör: Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben Q250/500	7,8	9.900.0016.00

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2018

