



BERGIN -Heizkanonen mit Dieselpumpe

COMFORT DIESEL 35



Nr.108007

COMFORT DIESEL 45



Nr.108008

- **Brennkammer aus Edelstahl**
- **Einstufige Danfoss Ölpumpe**
*professioneller, verlässlicher und benötigt weniger
Wartung als herkömmliche Kompressorgeräte*
- **Kunststofftank** *leichter, keine Rostbildung*
- **geschütztes elektrisches Bedienfeld**
vermeidet Probleme mit eindringender Flüssigkeit oder Schmutz
- **Thermostatanschluß** *ermöglicht den Anschluß einer "remote control" Fernsteuerung
und nicht nur eines Timers wie bei herkömmlichen Kompressorgeräten*
- **Sicherheitsthermostat**
schützt die Brennkammer vor Schäden durch Überhitzung



Technische Daten:

	COMFORT Diesel 35	COMFORT Diesel 45
Modell		
Heizleistung	31.002 kCal/h 131.512 BTU/h	39.568 kCal/h 167.850 BTU/h
Ausgangsleistung	36 kW	46 kW
Luftleistung	605 m ³ /h	1.400 m ³ /h
Energieverbrauch	300 Watt	430 Watt
Tankinhalt	42 Liter	42 Liter
Diesel-Verbrauch ca.	3,04 kg/h	3,88 kg/h
Maße (LxBxH):	1.075x440x615 mm	1.075x440x630 mm
Gewicht:	25 kg	38 kg
Artikel Nr.:	108007	108008



**zum Beheizen
von Gewächshäusern,
Lagerhallen,
Ställen,
Baustellen, ...**

BERGIN die Nr.1 in Qualität, Service und Preis