





# BAUREIHE 1660 - EIN- UND ZWEIPOLIGE DRUCKSCHALTER

BIS 16 (4) A 250 V AC




Grundtyp 1667  
Leuchte

Steckanschluss 6.3 x 0.8




X = Gerätewand-  
dicke

x	y	z
0.75 ... 1.0	30 <sup>+0.1</sup>	22.2 <sup>+0.2</sup>
1.0 ... 1.5	30.2 <sup>+0.1</sup>	22.2 <sup>+0.2</sup>
1.5 ... 3.0	30.4 <sup>+0.1</sup>	22.2 <sup>+0.2</sup>




Dichtung  
340.040.011

Dichtung aus EPDM schwarz zur Abdichtung zwischen Schalter und Gerät für erhöhten Staub- und Wasserschutz



Schutzkappe  
203.201.011

Transparente PVC-Schutzkappe für Schalter der Grundtypen 1660, 1662, 1663, 1664, 1665 und 1667. Dient als Staub- und Wasserschutz der Betätigungsseite.



Blindstück  
203.028.013

Blindstück für Baugröße des Grundtyps 1667 aus PA mit Gehäuse und Deckel in schwarz sowie mit montierter Dichtung (340.040.011) für Staub- und Wasserschutz.

WIPPSCHALTER

DRUCKSCHALTER

WIPPSCHALTER

SCHIEBESCHALTER

DREHSCHALTER

FUSSSCHALTER

TASTEN

SCHNAPPSCHALTER

MIKRO-SIGNALSCHALTER

SENSOREN

ECO

PUSH N' DRIVE