

Schrauben und Bohren

CHE 2-28 SDS-plus

Bestell-Nr. 413.666



Universal-Bohrhammer 2,5 kg, SDS-plus

- Leichter 800 Watt Bohr- und Meißelhammer in Pistolenbauform, mit der Funktion Rechts-Linkslauf
- Rechts-/Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender. Dadurch nahezu gleiches Drehmoment in beide Drehrichtungen
- Bohren mit Hammerfunktion
- Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten
- Drehstopp zum Meißeln
- Max. Bohrbereich bis 26 mm in Beton
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Ideal geeignet zum Bohren/Hammerbohren, Durchmesser 4-18 mm in Mauerwerk und Beton für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen
- Für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen

Technische Attribute	CHE 2-28 SDS-plus
Leerlaufdrehzahl	0-1300 /min
Leerlaufschlagzahl	0-4000 /min
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	2,7 J
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Leistungsaufnahme	800 Watt
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	2,65 kg

Grundausrüstung

1 Handgriff

1 Bohrtiefenanschlag

1 Transportkoffer L-BOXX®
136

1 Koffereinlage

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Schrauben und Bohren

Zubehör

SDS 2-plus Bohrer



Bohrer mit 2 Vollhartmetall Schneiden, Armierungsfasen und Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Arbeiten. Schnelles Abfordern des Bohrgutes durch asymmetrische, großvolumige Doppel-Förderspirale. Kernverstärkung für maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrspitze. Dämpft Schwingungen, bringt mehr Schlagenergie auf die Bohrschneide. Ideal geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Schrauben und Bohren

Durchmesser in mm:	Länge in mm:	VE	Bestell-Nr.
4	110	1	367.931
5	110	1	367.958
6	110	1	367.966
5	160	1	367.974
6	160	1	367.982
8	160	1	367.990
10	160	1	368.008
12	160	1	368.016
6	210	1	368.024
8	210	1	368.032
10	210	1	368.040
12	210	1	368.059
14	210	1	368.067
16	210	1	368.075
8	260	1	368.083
10	260	1	368.091
12	260	1	368.105
14	260	1	368.113
16	310	1	368.121
18	200	1	368.148
20	200	1	368.156
18	450	1	368.164
20	450	1	368.172
22	450	1	368.180
25	450	1	368.199

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Schrauben und Bohren

Flachmeißel SDS-plus



Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Abmessung	Typ:	Bestell-Nr.
in mm:		
20 x 250	flach	368.490

Spitzmeißel SDS-plus



Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Abmessung	Typ:	Bestell-Nr.
in mm:		
250	spitz	368.504

Spatmeißel SDS-plus



Der Spatmeißel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meißel.

Abmessung	Typ:	Bestell-Nr.
in mm:		
40 x 250	spat	368.512

Fliesenmeißel SDS-plus



Der Fliesenmeißel eignet sich für Renovierungsarbeiten. Er verfügt über eine größere Blattbreite, kann optimal in Fugen angesetzt werden und schont den Untergrund.

Abmessung	Typ:	Bestell-Nr.
in mm:		
40 x 250	gekröpft	368.628

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Schrauben und Bohren

Meißel-/Bohrerset SDS-plus



Set bestehend aus: SDS 2-plus Bohrern 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x Spitzmeißel SDS-plus 250 mm, 1x Flachmeißel SDS-plus 250 mm.

VE	Bestell-Nr.
----	-------------

1	368.571
---	---------

Hammerbohrerset SDS-plus



Set bestehend aus 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 8x110, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

VE	Bestell-Nr.
----	-------------

1	414.026
---	---------

Bohrer mit 2 Haupt-, 2 Nebenschneiden und Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Bohren auch in armierten Beton. Mit 4-spiraligem Bohrschaft für einen schnelleren, optimalen Abtransport des Bohrmehls und zur Reduzierung der Bohrertemperatur.

Durchmesser	Länge in	Bestell-Nr.
-------------	----------	-------------

in mm:	mm:	
--------	-----	--

8	250	414.034
---	-----	---------



FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Schrauben und Bohren

Schnellspannbohrfutter für CHE 2-26 SDS-plus



Durchmesser VE in mm:	Bestell-Nr.
--------------------------	-------------

1,5-13 1	272.639
-------------	---------

SDS-plus Adapter



Adapter für Bohrfutter 1/2" (Teile-Nr. 272.639).

VE	Bestell-Nr.
----	-------------

1	368.652
---	---------

Adapter SDS-plus M 14



Rührstab mit Gewinde M14. Einsetzbar mit Bohrhammer SDS-plus.

VE	Bestell-Nr.
----	-------------

1	374.091
---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Schrauben und Bohren

Wendelrührer WR2



Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.

Rührkorb in mm:	Rührgut in kg:	Bestell-Nr.
120 Ø	15-25	368.989

Rührbesen RB



Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe.

Rührkorb in mm:	Rührgut in kg:	Bestell-Nr.
120 Ø	-15	369.144

Bohrstaubadapter



Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 24 mm.

Abmessung VE in mm:		Bestell-Nr.
290 x 65	1	394.025

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Schrauben und Bohren

Transportkoffer L-BOXX®



Mit dem robusten Aufbewahrung- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spitzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Außenmaße L x B x H:	Innenmaße x B x H:	LGewicht:	VE	Bestell-Nr.
442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085

Einlage für Transportkoffer

Passende Einlage für die CHE 2-28/FHE 2-22 SDS plus zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

VE	Bestell-Nr.
1	414.042

Rastschaum-Einlage L-BOXX®



Rasterschaumstoff-Einlage für die L-BOXX® Typ 136. Der vorperforierte Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung des Schaumstoffeinsatzes auf den Inhalt.

VE	Bestell-Nr.
1	419.370

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Schrauben und Bohren

Rollwagen L-BOXX®



Rollwagen für die L-BOXX®-en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

Abmessung	Gewicht:	Bestell-Nr.
in mm:		

646 x 492 x		
182	3,8	419.400