



FLAMESTAT HIGH VIS JACKE KL. 2 4176 ATHS

ART.-NR.: 120929

Warnschutz-zertifizierte Jacke mit inhärentem Flammenschutz, für ATEX-Umgebungen geeignet, ohne Metallteile. Geeignet für Industrewäsche.

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Über die Schultern führende Reflexstreifen / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckter Druckknopfleiste - eine mit innenliegendem D-Ring und Stiftschleife, die andere mit Öffnung für Funkgerätantenne / Brusttasche mit Reißverschluss / Verdeckte 'Napoleon'-Tasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit verdeckten Druckknöpfen / Innentasche mit Knopf / Handytasche (innen) mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer / Verstellbare Bundweite / Verstellbare Armabschlüsse / Reflexstreifen an den Ärmeln / Verlängerte Rückenpartie / Metallfreies Kleidungsstück / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN ISO 20471 Klasse 1 (Gr. XS-S) und Klasse 2 (Gr. M-3XL) / Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden -> siehe extra Tabelle / Industrewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

MATERIAL: 45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbon.

GEWICHT: 300 g/m².

FARBEN: 171 Warnschutz-Gelb/Marine

GRÖSSEN: XS-3XL



FRISTADS®

DIE GRÖSSEN KÖNNEN JE FARBE VARIIEREN.
DATUM: 2020-01-09