

**Schreiben Sie uns Ihr persönliches Feedback!  
Get in contact and send your feedback!**

Weitere Informationen / more information: [www.work-psa.de/feedback](http://www.work-psa.de/feedback)



**Gebrauchsanleitung / Instructions for use**

**Schutzhandschuhe Kategorie II – mittlere Risiken / Protective gloves category II – medium risks**

		EN 420	EN 388:2016
Artikel/Item:	<b>Nitec</b>		
Artikel-/Item-No.:	4140, 4141, 4142, 4143, 4144		
Größen/Sizes:	7, 8, 9, 10, 11		
Material:	Spandex-Strickhandschuh mit dunkler Spezial-Polymer-Nitril-Schaumbeschichtung auf der Innenhandfläche und Lotus-Effekt / Spandex-Liner with dark special polymer-nitrile foam-coating on palm and anti-water-treatment		
		<b>4121X</b>	
Artikel/Item:	<b>Nitec Plus</b>		
Artikel-/Item-No.:	40, 41, 42, 43, 44		
Größen/Sizes:	7, 8, 9, 10, 11		
Material:	Spandex-Strickhandschuh mit dunkler Spezial-Polymer-Nitril-Schaumbeschichtung und Noppen auf der Innenhand und Lotus-Effekt / Spandex-liner with dark special polymer-nitrile foam-coating and extra dots on palm and anti-water-treatment		
		<b>4121X</b>	

**Eigenschaften / Characteristics**

- Guter Schutz gegen mechanische Risiken / good protection against mechanical risks
- Nahtlos gestricktes, bequemes Trikot, strapazierfähige Beschichtung / seamless knitted comfortable lining, powerful coating
- Höchste Fingerbeweglichkeit Stufe 5 (1 min. – 5 max.), sehr gutes Tastempfinden / max. dexterity according to EN 420 rating 5 (1 min. – 5 max.)
- Atmungsaktiv dank der mikroporösen Schaumbeschichtung / breathable foam coating
- Wasserabweisend und verstärkte Ausführung (Nitec Plus) / anti-water-treatment and boosted version (Nitec Plus)
- Besonders geeignet für Präzisionsarbeiten / Especially for precision work
- DMF-frei / DMF-free

**Benutzung / Use**

Handschuhe vor Gebrauch unbedingt auf Schäden prüfen! Beschädigte Handschuhe auf keinen Fall verwenden. / Before use check for damages and changes. Do not use damaged gloves!

**Lagerung / Storage**

Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei ca. 5° - 25 °C lagern. Nicht in der Nähe von elektrischen Geräten aufbewahren (Ozon). / In dry rooms without any influence of sunlight at a temperature between 5° and 25 °C. Do not store near electrical gadgets (ozone).

**Entsorgung / Disposal**

Unbenutzt: mit dem Hausmüll. Benutzt: bei evtl. Kontakt mit Chemikalien gemäß den Chemikalien-Entsorgungsvorschriften. / Unused: with normal household waste. Used: Please check chemical disposal regulations if gloves got in contact with chemicals.

**Reinigung / Cleaning**

Waschbar bei Handwäsche bis 40 °C. Mit neutralen Mitteln reinigen. Geeignet für Wäschetrockner, mehrfach wiederverwendbar. / Washable at a temperature of 40 °C by using neutral detergent. Suitable for tumble drying, reusable.

**Bemerkung / Note**

Spandex-Strickhandschuhe weisen ungetragen eine geringfügig kürzere Gesamtlänge als in der EN 420 gefordert auf. Erst bei der Benutzung wird die erforderliche Gesamtlänge durch den Stretcheffekt erreicht. Die für diesen Schutzhandschuh geeigneten Einsatzbereiche bei mechanischer Beanspruchung sollten im Zuge einer Gefährdungsanalyse bestimmt werden. / The gloves do not meet the requirements for length according to EN 420. Just by wearing the gloves the demanded length will be met (stretch-effect). The suitable areas of application should be estimated by a hazard analysis.

**Prüfkriterien der EN 388 / Test criteria of EN 388**

EN 388 	Prüfung	Leistungsstufen					
		0	1	2	3	4	5
	1. Abriebfestigkeit (Zyklen)	<100	100	500	2000	8000	
	2. Schnittfestigkeit (Faktor)	<1,2	1,2	2,5	5	10	20
	3. Weiterreißkraft (Newton)	<10	10	25	50	75	
	4. Durchstichkraft (Newton)	<20	20	60	100	150	
		A	B	C	D	E	F
	5. Schnittfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30
1 2 3 4 5 6	6. Stoßschutz	P = geprüft					

Criterion	Index					
	0	1	2	3	4	5
1. Abrasion resistance (cycle)	<100	100	500	2000	8000	
2. Cut resistance (parameter)	<1,2	1,2	2,5	5	10	20
3. Tear resistance (Newton)	<10	10	25	50	75	
4. Puncture resistance (Newton)	<20	20	60	100	150	
	A	B	C	D	E	F
5. Cut resistance (Newton)	2	5	10	15	22	30
6. Impact	P = tested					

**Zertifizierungsstelle / Notified Body**

EG Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt von / EC Type Examination carried out by 0075 CTC

**Weitere Informationen und Nachbestellung / Further information and re-order: [www.work-psa.de](http://www.work-psa.de)**

Deutschland / Germany  
Kroschke sign-international GmbH, Kroschkestr. 1, 38112 Braunschweig  
Tel. +49 (0) 531 / 318-318, Fax +49 (0) 531 / 318-151, [vertrieb@work-psa.de](mailto:vertrieb@work-psa.de)

Österreich / Austria  
Kroschke Ges.m.b.H., Inkustr. 1-7, 3400 Klosterneuburg  
Tel. +43 (0) 2243 / 3 457 457, Fax +43 (0) 2243 / 3 457 444, [office@kroschke.at](mailto:office@kroschke.at)