



Einhell

CLASSIC

Zug-Kapp-Gehrungssäge

TC-SM 2534/1 Dual

Art.-Nr.: 4300395

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825644890

Die Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-SM 2534/1 Dual ist bestens ausgestattet für viele Arbeiten. Das hochwertige HM-Sägeblatt mit 48 Zähnen arbeitet sich dank leichtgängiger und stabiler Zugfunktion auch durch breite Werkstücke. Für genaue Schrägschnitte hat der Drehtisch eine präzise Winkeleinstellung mit Einrastpositionen für die gebräuchlichsten Winkel. Der Sägekopf ist zudem nach links und rechts für Gehrungsschnitte neigbar. Alle Winkelskalen sind dabei gut ablesbar. Der netzbetriebene Schnittlinienlaser erleichtert die Arbeiten enorm und der Staubfangtrichter hinter dem Sägeblatt verbessert die Sägemehlafuhr ungemein.


Ausstattung

- Integrierte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 340 mm
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
- Neigbarer Sägekopf nach links und rechts für Gehrungsschnitte
- Inklusive Laser (netzbetrieben) zur präzisen Schnittführung
- Auflagen zur Bearbeitung von langen Werkstücken
- Werkstückanschlag mit links und rechts verschiebbaren Schienen
- Hochwertiges Hartmetall-, Präzisions-Sägeblatt mit 48 Zähnen
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- Inklusive Spänefangsack für einen sauberen Arbeitsplatz
- Staubfangtrichter hinterm Sägeblatt zur besseren Sägemehlafuhr




Technische Daten

- Netzanschluss	230-240 V 50 Hz
- Leistung	2100 W
- Max. Leistung (S6 S6%)	2350 W 25 %
- Leerlaufdrehzahl	4000 min ⁻¹
- Sägeblatt	Ø250 x ø30 mm
- Anzahl Sägezähne	48 STK
- Schwenkbereich (Sägekopf)	-45° - +45°
- Schwenkbereich (Sägetisch)	-47° - +47°
- Schnittbreite 90° x 90°	340 x 75 mm
- Schnittbreite 90° x 45°	240 x 75 mm
- Schnittbreite 45° x 90°	340 x 42 mm
- Schnittbreite 45° x 45°	240 x 42 mm
- Durchmesser Absauganschluss	36 mm
- Max. Schnittbreite bei 90°	340 mm
- Max. Schnittbreite bei 45°	240 mm



Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	14.3
- Bruttogewicht (kg)	19.35
- Maße Einzelverpackung	795 x 575 x 460 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	19.35 kg
- Maße Exportkarton	805 x 575 x 430 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	140 290 345



Als Sonderzubehör erhältlich



HM-Sägeblatt 250x30x3,2mm 24Z
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4311110
EAN-Code: 4006825431223
Einhell Grey



HM-Sägeblatt 250x30x3,2mm 60Z
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4311113
EAN-Code: 4006825503166
Einhell Grey



HM-Sägeblattset 250mm 2tlg. AK
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4502129
EAN-Code: 4006825617429
Einhell Grey



HM-Sägeblatt 250x30x3,2mm 48Z
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4311111
EAN-Code: 4006825431230
Einhell Grey



HM-Sägeblattset 250x30x3,0 AK
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4502133
EAN-Code: 4006825534276
Einhell Grey



MSS 1610
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310615
EAN-Code: 4006825637496
Einhell Accessory