

## Lacont Gasflaschenschrank

für 1 x 11 kg Gasflaschen, Höhe x  
Breite x Tiefe 750 x 460 x 400 mm, mit  
Dach, mit Flügeltür, aus Stahl mit  
korrosionsschützender  
Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 159945



## Lacont Gasflaschenschrank

Gasflaschenschrank

- zur Lagerung im Freien
- für 1 x 11 kg Gasflaschen
- Höhe x Breite x Tiefe 750 x 460 x 400 mm
- Be- und Entlüftung durch Spalten ober- und unterhalb der Tür
- mit Dach
- mit Flügeltür
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- nach ASR A1.3 gekennzeichnet

## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Türtyp	Flügeltür
Containertyp	Gasflaschenschrank	abschließbar	ja
Lagerort	im Freien	Schließsystem	Zylinderschloss
Gefahrstoffeignung	Gase	Isolierung	nein
Kapazität	1 Gasflasche	Be- und Entlüftung	durch Spalten ober- und unterhalb der Tür
Kapazität Gasflaschen 11 kg	1 Stück	Material	Stahl
Höhe	750 mm	Oberfläche	verzinkt
Breite	460 mm	Brandschutz	nicht brandgeschützt
Tiefe	400 mm	Zertifizierung ASR	nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Dach	ja	Gewicht	17 kg

## Dazu passt auch ...

202916		Flaschenkarre, Traglast 100 kg, für 1 x 11 kg Propangas Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung
221369		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeslag-/Antikratzbeschichtung, getönt, mit UV-Filter, Ausstattung: weiche Bügelenden
525755		Gefahrensymbol, komprimierte Gase, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm