

Julabo

THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

CORIO™

Kälte- und Wärmethermostate



DEUTSCH



CORIO – die Laborthermostate

Vorteile im Überblick..... 4



Kältethermostate 8

Zubehör 16



Wärmethermostate 22

Einhängethermostate 24

Badthermostate 26

Bad-/Umwälzthermostate 30

Zubehör 36

Technische Daten..... 46

CORIO. Alles drin. Alles dran. Die Vorteile im Überblick.



Brilliant.

Helles Display mit starker Leuchtkraft, auch aus größeren Entfernungen sehr gut ablesbar.

JULABO
exklusiv



Anfassen erlaubt.

Beste Sicherheit. Der ergonomische Kunststoffgriff schützt Ihre Finger vor heißen Oberflächen.



Einschalten ... und los.

Intelligentes Bedienkonzept. Mit nur wenigen Handgriffen schnell und sicher einsatzbereit.



Konnektivität.

Fernsteuerung leicht gemacht. CORIO CD und CP Thermostate bieten je nach Modell einen RS232- und/oder USB-Anschluss.



Timer. Integriert.

CORIO Thermostate verfügen über eine interne Timer-Funktion. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signal und das Gerät schaltet ab. Einstellbereich: 0 ... 999 Minuten.



Mehr Bad.

Design für mehr Komfort. Mehr Platz im Bad durch optimiertes Design der Kühlschlange.



Alles vorn.

Bedienelemente und Sicherheitsfunktionen erreichen Sie einfach und bequem von vorn.



JULABO
exklusiv

Platzsparend. Freiraum.

Platzieren Sie Ihren CORIO direkt neben Applikationen, Geräten und Wänden. Lüftungsschlitze und Anschlüsse sind nur an der Vorder- und Rückseite angebracht.



Intern. Extern.

Direkt vorn unter dem Display wird die Pumpe eingestellt. Für einfaches Umstellen zwischen interner und externer Umwälzung.



Alles im Griff.

Macht Ihnen den Arbeitsalltag leicht. Bequemes Umsetzen dank ergonomischer Handgriffe (vorn und hinten).





Sicherheit.

CORIO CD und CP entsprechen der Klasse III (FL), CORIO C der Klasse I (NFL) nach DIN 12876-1. Sie schalten bei Übertemperatur oder Unterniveau automatisch ab.



Leistungsstark. Einstellbar.

Starke Druckpumpe, stufenlos einstellbar (CORIO CP).




Frühwarnsystem für Unterniveau.

Maximale Sicherheit für die Anwendung. Optische und akustische Warnung ermöglicht das rechtzeitige Nachfüllen. (CORIO CP)



ATC.

Absolute Temperature Calibration.



Solide.

Energieverlust wird durch hochwertige Isolierung vermieden.



Genau.

Verlassen Sie sich darauf. PID1-Regelung und „Active Cooling Control“ machen CORIO präzise und perfekt.



Mobil.

Extra leichte Handhabung. Integrierte Rollen für ein einfaches Bewegen von Kältethermostaten (600F, 601F, 900F, 1000F, 1001F).



Rastet nicht aus.

Die zusätzliche Verriegelung am Stecker schafft eine sichere Verbindung. Mehr Prozesssicherheit.



Kondensationsschutz.

Top Designlösung. Integrierte Ventilation führt Luft über den Baddeckel und minimiert so die Kondensation.



Sauber.

Der besondere Ablasshahn für bequemes und werkzeugloses Entleeren von Temperierflüssigkeiten.



Standfest.

Dank Gummifüßen haben CORIO einen sicheren Stand und schonen Ihre Laboreinrichtung.



Anschluss. Leicht.

Schräg gestellte Pumpenanschlüsse (M16 x1) erleichtern das Anschließen von Applikationen. Je 2 Schlaucholiven für Schlauch 8/12 mm I.W. inklusive.





CORIO. Das Beste für Ihr Labor.

Thermostate sind weltweit in vielen Labors von Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit. Die CORIO Thermostate von JULABO wurden mit zukunftsweisenden Technologien für diese Labors entwickelt und werden nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland gefertigt. Mit der CORIO Reihe bieten wir unseren Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für den Einstiegsbereich der Thermostatentechnik. Ausgestattet mit allen wichtigen Kernfunktionen sind die CORIO für einfache, tägliche Routinearbeiten optimiert.

Durchdacht bis in den Kern.

Das schlichte, moderne Design der CORIO Thermostate ist auf eine einfache, zeitsparende Bedienung ausgelegt und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle relevanten Funktionen. Dank der bewährten JULABO Premiumqualität erfüllen alle Modelle höchste Ansprüche in puncto Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Funktionalität. Weitere Merkmale, wie der integrierte Timer oder das leuchtstarke, gut ablesbare Display, runden das intelligente Produktdesign ab.

Flexible Allrounder.

Universelle Badklammer für eigene Behälter, Badgefäße in verschiedenen Größen und Ausführungen sowie leistungsstarke Kältemaschinen machen jeden CORIO zu einem flexiblen Allrounder im Laboralltag. Mit einer großen Auswahl an Zubehör lassen sich alle CORIO Geräte modular und individuell an kundenspezifische Anwendungen anpassen.

Das Einstiegsmodell CORIO C eignet sich besonders für präzise, interne Standardtemperieraufgaben. Mit den CORIO CD und CP können dank starker integrierter Pumpe auch externe Applikationen einfach und sicher temperiert werden – in einem großen Arbeitstemperaturbereich von -50 °C bis zu 200 °C . Durch zusätzliche Features, wie beispielsweise die 3-Punkt Auto Temperature Calibration (ATC3), garantiert der CORIO CP auch beim Einsatz in größeren Bädern den zuverlässigen Ausgleich von Temperaturabweichungen. Der CORIO CP lässt sich dank RS232-Schnittstelle auch in komplexe Prozessstrukturen integrieren.

Kältethermostate



Kälte-Umwälzthermostate der Generation CORIO bieten mehr Robustheit, mehr Zuverlässigkeit und mehr Vorteile. Sie eignen sich für alle Standardaufgaben und Routinearbeiten im Labor.



Kältethermostate

CORIO CD Kälte-Umwälzthermostate

für Arbeitstemperaturen von -40 °C bis +150 °C

Kälte-Umwälzthermostate der CORIO Reihe zeichnen sich durch ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Sie eignen sich für Standardaufgaben und Routinearbeiten in Labor und Industrie.

- Modelle für interne und externe Anwendungen
- leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- besonders leise
- einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
- externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
- USB-Anschluss
- mehr Nutzraum im Bad durch platzsparende Verdampferschlange
- Baddeckel und Ablasshahn sind inklusive
- abnehmbares Lüftungsgitter
- Kältemaschinen ohne seitliche Belüftungsöffnungen
- Klasse III (FL) nach DIN 12876-1

Für die individuelle Anpassung der CORIO Kälte-Umwälzthermostate an Ihre Applikationen bieten wir umfangreiches Zubehör (Temperierflüssigkeiten, Schläuche, Adapter und mehr).

Anwendungen

Temperierung von Proben im Thermostatenbad oder Temperierung einer externen Applikation, wie zum Beispiel Messzellen, Refraktometer, Polarimeter, Photometer, Viskosimeter, Fermenter, Elektrophoresekammern, Chromatografiesäulen, Rotationsverdampfer, Rheometer und mehr.



Wartung. Freundlich.

Für Pflege und Wartung kann das magnetisch fixierte Frontgitter mühelos entfernt werden. Ohne Werkzeug.



CORIO™ CD-200F

Bestell-Nr.	9 012 701	
Arbeitstemperaturbereich °C	-20 ... +150	
Temperaturkonstanz °C	± 0.03	
Heizleistung kW	2	
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C
	0.22	0.17
	-10 °C	-20 °C
	0.13	0.06
Pumpenleistung	l/min	bar
Förderstrom/Druck	15	0.35
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 13 × 15 / 15	
Füllvolumen min. Liter	3 ... 4	
Abmessungen cm	B × T × H 23 × 39 × 65	



CORIO™ CD-201F


Bestell-Nr.	9 012 702	
Arbeitstemperaturbereich °C	-20 ... +150	
Temperaturkonstanz °C	± 0.03	
Heizleistung kW	2	
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C
	0.22	0.16
	-10 °C	-20 °C
	0.12	0.06
Pumpenleistung	l/min	bar
Förderstrom/Druck	15	0.35
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 13 × 15 / 15	
Füllvolumen min. Liter	3 ... 4	
Abmessungen cm	B × T × H 44 × 41 × 44	




CORIO™ CD-300F

Bestell-Nr.	9 012 703	
Arbeitstemperaturbereich °C	-30 ... +150	
Temperaturkonstanz °C	± 0.03	
Heizleistung kW	2	
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C
	0.31	0.28
	-10 °C	-20 °C
	0.2	0.11
Pumpenleistung	l/min	bar
Förderstrom/Druck	15	0.35
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 13 × 15 / 15	
Füllvolumen min. Liter	3 ... 4	
Abmessungen cm	B × T × H 24 × 42 × 66	

Aufheizzeit Medium: Thermal



Abkühlzeit Medium: Ethanol



Kältethermostate




CORIO™ CD-600F

Bestell-Nr.	9 012 704		
Arbeitstemperaturbereich °C	-35 ... +150		
Temperaturkonst. °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C	-10 °C
	0.6	0.53	0.35
	-20 °C	-30 °C	-40 °C
	0.22	0.1	-
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 22 × 15 / 15		
Füllvolumen min. Liter	5 ... 7.5		
Abmessungen cm	B × T × H		
	33 × 47 × 69		


CORIO™ CD-601F

Bestell-Nr.	9 012 705		
Arbeitstemperaturbereich °C	-40 ... +150		
Temperaturkonst. °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C	-10 °C
	0.6	0.5	0.35
	-20 °C	-30 °C	-40 °C
	0.2	0.07	0.01
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 22 × 15 / 20		
Füllvolumen min. Liter	8 ... 10		
Abmessungen cm	B × T × H		
	36 × 46 × 74		


Aufheizzeit
Medium: Thermal




Aufheizzeit
Medium: Thermal



Abkühlzeit
Medium: Ethanol



Abkühlzeit
Medium: Ethanol





CORIO™ CD-900F

Bestell-Nr.	9 012 706		
Arbeitstemperaturbereich °C	-38 ... +150		
Temperaturkonst. °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C	-10 °C
	0.9	0.8	0.55
	-20 °C	-30 °C	-40 °C
	0.35	0.15	0.02
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 26 × 35 / 20		
Füllvolumen min. Liter	21 ... 30		
Abmessungen cm	B × T × H 39 × 62 × 75		

CORIO™ CD-1000F

Bestell-Nr.	9 012 707		
Arbeitstemperaturbereich °C	-40 ... +150		
Temperaturkonst. °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C	-10 °C
	1	0.9	0.73
	-20 °C	-30 °C	-40 °C
	0.5	0.32	0.15
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 18 × 13 / 15		
Füllvolumen min. Liter	5 ... 7.5		
Abmessungen cm	B × T × H 42 × 49 × 70		

CORIO™ CD-1001F

Bestell-Nr.	9 012 708		
Arbeitstemperaturbereich °C	-38 ... +100		
Temperaturkonst. °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C	-10 °C
	1	0.9	0.63
	-20 °C	-30 °C	-40 °C
	0.35	0.13	-
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 35 × 41 / 30		
Füllvolumen min. Liter	42 ... 56		
Abmessungen cm	B × T × H 45 × 64 × 95		



Spart Energie.

CORIO Modelle verfügen über verschiedene Modi für die Kältemaschine: dauerhaft zugeschaltet, mit automatischer Zuschaltung oder abgeschaltet. CORIO CD-600F bis CORIO CD-1001F sind zusätzlich mit einer stufenlosen, automatischen Anpassung der Kälteleistung auf den Arbeitspunkt ausgestattet, um die Stromaufnahme und die Abwärme zu minimieren.

Kältethermostate

CORIO CP Kälte-Umwälzthermostate

für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C


Kälte-Umwälzthermostate der CORIO CP Reihe eignen sich besonders für Anwendungen mit einem Temperaturbereich von -50 °C bis +200 °C. Dank einer stärkeren Pumpenleistung sind sie ideal für das einfache Temperieren von externen Applikationen.

- Modelle für interne und externe Anwendungen
- leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- besonders leise
- einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
- externe Pumpenanschlüsse (M16×1)
- starke Pumpe, stufenlos einstellbar
- USB-Anschluss
- R232-Schnittstelle
- mehr Nutzraum im Bad durch platzsparende Verdampferschlange
- Baddeckel und Ablasshahn sind inklusive
- abnehmbares Lüftungsgitter
- Kältemaschinen ohne seitliche Belüftungsöffnungen
- Frühwarnsystem für Unterniveau
- Klasse III (FL) nach DIN 12876-1

Für die individuelle Anpassung der CORIO Kälte-Umwälzthermostate an Ihre Applikationen bieten wir umfangreiches Zubehör (Temperierflüssigkeiten, Schläuche, Adapter und mehr).


Aufheizzeit

Medium: Thermal




Abkühlzeit

Medium: Ethanol




Aufheizzeit

Medium: Thermal



Abkühlzeit

Medium: Ethanol



CORIO™ CP-200F NEU

Bestell-Nr.	9 013 701	
Arbeitstemperaturbereich °C	-20 ... +200	
Temperaturkonstanz °C	± 0.03	
Heizleistung kW	2	
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C
	0.2	0.15
	-10 °C	-20 °C
	0.1	0.02
Pumpenleistung	l/min	bar
Förderstrom/Druck	8 ... 27	0.1 ... 0.7
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 13 × 15 / 15	
Füllvolumen min. Liter	3 ... 4	
Abmessungen cm	B × T × H 23 × 39 × 65	



CORIO™ CP-601F NEU

Bestell-Nr.	9 013 705		
Arbeitstemperaturbereich °C	-35 ... +200		
Temperaturkonst. °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C	-10 °C
	0.6	0.5	0.33
	-20 °C	-30 °C	-40 °C
	0.2	0.07	-
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	8 ... 27	0.1 ... 0.7	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 22 × 15 / 20		
Füllvolumen min. Liter	8 ... 10		
Abmessungen cm	B × T × H 36 × 46 × 74		



CORIO™ CP-201F NEU

Bestell-Nr.	9 013 702		
Arbeitstemperaturbereich °C	-20 ... +200		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C	
	0.2	0.15	
	-10 °C	-20 °C	
	0.1	0.02	
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	8 ... 27	0.1 ... 0.7	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 13 × 15 / 15		
Füllvolumen min. Liter	3 ... 4		
Abmessungen cm	B × T × H 44 × 41 × 44		



CORIO™ CP-300F NEU

Bestell-Nr.	9 013 703		
Arbeitstemperaturbereich °C	-30 ... +200		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C	
	0.3	0.27	
	-10 °C	-20 °C	
	0.19	0.08	
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	8 ... 27	0.1 ... 0.7	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 13 × 15 / 15		
Füllvolumen min. Liter	3 ... 4		
Abmessungen cm	B × T × H 24 × 42 × 66		



CORIO™ CP-600F NEU

Bestell-Nr.	9 013 704		
Arbeitstemperaturbereich °C	-35 ... +200		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C	-10 °C
	0.6	0.5	0.33
	-20 °C	-30 °C	-40 °C
	0.2	0.07	-
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	8 ... 27	0.1 ... 0.7	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 22 × 15 / 15		
Füllvolumen min. Liter	5 ... 7.5		
Abmessungen cm	B × T × H 33 × 47 × 69		



CORIO™ CP-900F NEU

Bestell-Nr.	9 013 706		
Arbeitstemperaturbereich °C	-38 ... +200		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C	-10 °C
	0.9	0.8	0.52
	-20 °C	-30 °C	-40 °C
	0.31	0.11	-
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	8 ... 27	0.1 ... 0.7	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 26 × 35 / 20		
Füllvolumen min. Liter	21 ... 30		
Abmessungen cm	B × T × H 39 × 62 × 75		



CORIO™ CP-1000F NEU

Bestell-Nr.	9 013 707		
Arbeitstemperaturbereich °C	-50 ... +200		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C	-10 °C
	1	0.9	0.73
	-20 °C	-30 °C	-40 °C
	0.5	0.3	0.13
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	8 ... 27	0.1 ... 0.7	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 18 × 13 / 15		
Füllvolumen min. Liter	5 ... 7.5		
Abmessungen cm	B × T × H 42 × 49 × 70		



CORIO™ CP-1001F NEU

Bestell-Nr.	9 013 708		
Arbeitstemperaturbereich °C	-38 ... +100		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C	-10 °C
	1	0.9	0.6
	-20 °C	-30 °C	-40 °C
	0.6	0.12	-
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	8 ... 27	0.1 ... 0.7	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 35 × 41 / 30		
Füllvolumen min. Liter	42 ... 56		
Abmessungen cm	B × T × H 45 × 64 × 95		

JULABO Thermal Temperierflüssigkeiten

JULABO Thermal Temperierflüssigkeiten sind sorgfältig ausgesuchte und im Langzeittest erprobte Medien. Sie sind für Temperieraufgaben in Kältethermostaten bestens geeignet und gewährleisten einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Die Auswahl der geeigneten Temperierflüssigkeit ist für optimale Temperierergebnisse von entscheidender Bedeutung. Viskosität und Wärmeleitfähigkeit der Thermal Flüssigkeiten sind speziell auf die Verwendung mit JULABO CORIO Temperiergeräten abgestimmt.

Vorteile

- weite Temperaturbereiche
- niedrige Viskosität
- hohe Stabilität
- gute Wärmeleitfähigkeit
- weitgehend geruchsfrei
- lange Standzeit



Macht den Laboralltag leichter

JULABO Thermal Temperierflüssigkeiten werden mit praktischem Ablasshahn ausgeliefert.



Sauber.


Der besondere Ablasshahn für bequemes und werkzeugloses Entleeren von Temperierflüssigkeiten.



Thermal G

Bestell-Nr. 5 Liter	8 940 125
Bestell-Nr. 10 Liter	8 940 124
Arbeitstemperaturbereich °C	-30 ... +80
Flammpunkt °C	nicht bestimmbar
Brennpunkt °C	nicht bestimmbar
Viskosität, (kinematisch bei +20 °C) mm ² /s	4.07
Dichte (bei +20 °C) g/cm ³	1.08
Stockpunkt °C	-70
Siedepunkt °C	+108
Zündtemperatur °C	+430
Farbe	leicht gelb

Arbeitstemperaturbereiche





Thermal H5

Bestell-Nr. 5 Liter	8 940 107
Bestell-Nr. 10 Liter	8 940 106
Arbeitstemperaturbereich °C	-50 ... +105
Flammpunkt °C	+124
Brennpunkt °C	+142
Viskosität, (kinematisch bei +20 °C) mm ² /s	5.66
Dichte (bei +20 °C) g/cm ³	0.92
Stockpunkt °C	-100
Siedepunkt °C	+288
Zündtemperatur °C	+350
Farbe	transparent

Thermal H10

Bestell-Nr. 5 Liter	8 940 115
Bestell-Nr. 10 Liter	8 940 114
Arbeitstemperaturbereich °C	-20 ... +180
Flammpunkt °C	>+170
Brennpunkt °C	+220
Viskosität, (kinematisch bei +20 °C) mm ² /s	10.8
Dichte (bei +20 °C) g/cm ³	0.94
Stockpunkt °C	<-60
Siedepunkt °C	+288
Zündtemperatur °C	+370
Farbe	transparent

Thermal H20S

Bestell-Nr. 5 Liter	8 940 109
Bestell-Nr. 10 Liter	8 940 108
Arbeitstemperaturbereich °C	0 ... +220
Flammpunkt °C	+230
Brennpunkt °C	+264
Viskosität, (kinematisch bei +20 °C) mm ² /s	22.3
Dichte (bei +20 °C) g/cm ³	0.95
Stockpunkt °C	-70
Siedepunkt °C	+424
Zündtemperatur °C	+385
Farbe	leicht braun

JULABO Thermal Flüssigkeiten auf Silikon-Basis ...

... sind chemisch inerte Stoffe, die auf Metalle wie Eisen, Kupfer, Zinn, Aluminium, Chrom oder Nickel nicht einwirken. Im Vergleich zu anderen Flüssigkeiten haben JULABO Thermal Temperiermedien eine außerordentlich niedrige elektrische Leitfähigkeit. Sie sind klimatischen Einflüssen gegenüber unempfindlich und bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

JULABO Thermal Flüssigkeiten auf Wasser-Glykol-Basis ...

... (Monoethylglykol mit Korrosionsschutz-Additiven) haben sehr gute thermische Eigenschaften und eine niedrige Viskosität. Weiterhin bieten sie einen Gefrierschutz und können bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von Wasser eingesetzt werden.

Mehr Informationen zu JULABO Thermal Flüssigkeiten ...

... finden Sie in unserer Broschüre „Die Temperierflüssigkeiten“ auf www.julabo.com.




Kältethermostate Zubehör



Wasserbad-Schutzmittel zur Vermeidung von Algenbildung und Bakterien und Kalksteinlöser

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 940 006	Aqua Stabil, 6 Flaschen à 100 ml	C, CD, CP
8 940 012	Aqua Stabil, 12 Flaschen à 100 ml	C, CD, CP
9 940 200	Kalksteinlöser 1 Liter	C, CD, CP



Schwimmkugeln zur Reduzierung von Wärmeverlust, Verdunstung, Sauerstoffeintrag, Geruch und Lichteinwirkung

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 970 010	Schwimmkugeln, Polypropylen®, 20 mm Ø, 1000 Stück (bis +100 °C, ausschließlich für Wasser)	C, CD, CP



Wärmetauscher/Kühleinrichtungen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
9 970 240	Baddeckel mit eingebautem Wärmetauscher	CD-200F, CP-200F, CD-201F, CP-201F, CD-300F, CP-300F
9 970 242	Baddeckel mit eingebautem Wärmetauscher	CD-600F, CP-600F, CD-601F, CP-601F, CD-1000F, CP-1000F



CR® -Temperierschlauch (-30 °C ... +120 °C)

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 930 008	1 m, 8 mm I.W.	CD, CP
8 930 010	1 m, 10 mm I.W.	CD, CP
8 930 012	1 m, 12 mm I.W.	CD, CP



Viton® -Temperierschlauch (-35 °C ... +200 °C)

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 930 108	1 m, 8 mm I.W.	CD, CP
8 930 110	1 m, 10 mm I.W.	CD, CP
8 930 112	1 m, 12 mm I.W.	CD, CP



PTFE-Schlauch (-60 °C ... +180 °C)

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 930 140	PTFE-Schlauch 8 mm ID × 10 mm OD per Meter	CD, CP
8 930 142	PTFE-Schlauch 12 mm ID × 14 mm OD per Meter	CD, CP



Schlauchisolierung (-50 °C ... +100 °C)

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 930 410	1 m, für Schlauch 8 - 10 mm I.W.	CR® / Viton® -Schlauch
8 930 412	1 m, für Schlauch 12 mm I.W.	CR® / Viton® -Schlauch

Schlauchschellen



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 970 480	2 Schlauchschellen, Grösse 1	CR® / Viton® -Schlauch 8 mm I.W.
8 970 481	2 Schlauchschellen, Grösse 2	CR® / Viton® -Schlauch 10 - 12 mm I.W.

Metallschlauch flexibel, einfach isoliert (-50 °C ... +200 °C)



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 930 220	0.5 m Metallschlauch, 2 Anschlüsse M16x1 innen	CD, CP
8 930 221	1.0 m Metallschlauch, 2 Anschlüsse M16x1 innen	CD, CP
8 930 222	1.5 m Metallschlauch, 2 Anschlüsse M16x1 innen	CD, CP
8 930 223	3.0 m Metallschlauch, 2 Anschlüsse M16x1 innen	CD, CP

Anschlussverbindungen und Adapter



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 970 446	2 Schlaucholiven für Schlauch 8 mm I.W.	CD, CP
8 970 447	2 Schlaucholiven für Schlauch 10 mm I.W.	CD, CP
8 970 445	2 Schlaucholiven für Schlauch 12 mm I.W.	CD, CP
8 970 443	1 Kupplungsstück M16x1 außen auf M16x1 außen	CD, CP
8 970 490	2 Verschluss-Schrauben M16x1 innen	CD, CP
8 970 442	2 Winkelverschraubungen 90°, M16x1 innen/außen	CD, CP
8 890 004	2 Adapter M16x1 innen auf NPT 1/4" außen	CD, CP
8 890 005	2 Adapter M16x1 innen auf NPT 1/4" innen	CD, CP
8 890 006	2 Adapter M16x1 innen auf NPT 3/8" außen	CD, CP
8 890 007	2 Adapter M16x1 innen auf NPT 3/8" innen	CD, CP
8 890 008	2 Adapter M16x1 innen auf NPT 1/2" außen	CD, CP
8 890 009	2 Adapter M16x1 innen auf NPT 1/2" innen	CD, CP
8 890 010	2 Adapter M16x1 außen auf NPT 1/4" innen	CD, CP
8 891 008	1 Adapter M16x1 außen auf BSP 1/2" innen	CD, CP
8 891 009	1 Adapter M16x1 außen auf BSP 3/4" innen	CD, CP
8 890 011	2 Adapter M16x1 innen auf Rohr 1/4" außen	CD, CP
8 890 012	2 Adapter M16x1 innen auf Rohr 3/8" außen	CD, CP
8 890 013	2 Adapter M16x1 innen auf Rohr 1/2" außen	CD, CP
8 890 024	2 Adapter M16x1 innen auf M16x1 innen	CD, CP

Absperrventile für Temperierkreislauf




Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 970 457	Absperrventil (-30 °C ... +200 °C), M16x1	CD, CP
8 970 456	Absperrventil (-10 °C ... +100 °C), M16x1	CD, CP

Kältethermostate Zubehör




Verteiler

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 970 470	2-fach-Verteiler mit Schlaucholiven	Schlauch 8 mm I.W.
8 970 471	2-fach-Verteiler mit Schlaucholiven	Schlauch 12 mm I.W.
8 970 472	2-fach-Verteiler mit Schlaucholiven	Schlauch 10 mm I.W.
8 970 473	2-fach-Verteiler M16x1 innen auf 2 x M16x1 außen	CD, CP



Testglaseinsätze aus Edelstahl, bis +150 °C

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
9 970 320	Testglaseinsatz für 30 Reagenzgläser 100 x 17 mm	CD-200F, CP-200F, CD-201F, CP-201F CD-300F, CP-300F
9 970 321	Testglaseinsatz für 42 Reagenzgläser 75 x 12/13 mm	CD-200F, CP-200F, CD-201F, CP-201F CD-300F, CP-300F
9 970 322	Testglaseinsatz für 42 Reaktionsgläser 40 x 10/11 mm	CD-200F, CP-200F, CD-201F, CP-201F CD-300F, CP-300F
9 970 323	Testglaseinsatz für 10 Falconröhrchen 50 ml	CD-200F, CP-200F, CD-201F, CP-201F CD-300F, CP-300F



Variable Stellböden

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
9 970 506	Variabler Stellboden, höhenverstellbar	CD-900F, CP-900F



Zubehör Forciertest

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
9 970 247	Transparente Haube, Plexiglas, Temperaturbereich -10 °C ... +80 °C	CD-1001F, CP-1001F
9 970 337	Einsatzkorb für 20 Flaschen 0.33 l / 0.5 l, Edelstahl	CD-1001F, CP-1001F



Software und Hardware zur Gerätesteuerung, Datenaufzeichnung und Visualisierung, Schnittstellen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 901 102	EasyTEMP Software (kostenlos unter www.julabo.com)	CD, CP
8 901 105	EasyTEMP Professional Software, inkl. USB-Dongle	CD, CP
9 900 110	USB-Kabel 2 m, Typ A-B	CD, CP
9 900 112	USB 2.0 Repeater-Verlängerungskabel, Länge = 5 m	CD, CP
9 900 114	USB 2.0 Repeater-Verlängerungskabel, Länge = 10 m	CD, CP
8 980 073	RS232-Schnittstellenkabel, Länge 2,5 m mit 9-pol.-Stecker/9-pol.-Buchse	CP
8 980 074	RS232-Schnittstellenkabel, Länge 5 m mit 9-pol.-Stecker/9-pol.-Buchse	CP
8 980 031	Ethernet / RS232-Schnittstellenkonverter für Temperiergeräte mit RS232	CP
8 980 032	Ethernet / RS232-Schnittstellenkonverter für bis zu 4 JULABO Geräte mittels RS232-Schnittstellenkabel (8980074). Anschluss an ein vorhandenes Netzwerk über RJ45 Kabel (8980071).	CP
8 980 033	Ethernet / RS232-Schnittstellenkonverter für bis zu 8 JULABO Geräte mittels RS232-Schnittstellenkabel (8980074). Anschluss an ein vorhandenes Netzwerk über RJ45 Kabel (8980071)	CP



Kalibrier- und Prüfzertifikate

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 902 901	1-Punkt-Hersteller-Kalibrierzertifikat	C, CD, CP
8 902 903	3-Punkt-Hersteller-Kalibrierzertifikat	C, CD, CP
8 902 905	5-Punkt-Hersteller-Kalibrierzertifikat	C, CD, CP
8 903 025	Hersteller-Prüfzertifikat für JULABO Kältegeräte (bis 1 kW Kälteleistung bei +20 °C)	Kältethermostate



IQ/OQ-Dokumentation zur Gerätequalifizierung

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
2 310 110	IQ/OQ Dokumentation, Kategorie 1	CD, CP



Wartungsverträge

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
2 350 100	Wartungsvertrag Standard, mit folgenden Inklusivleistungen: Sichtprüfung, Gerätediagnose, Fehlerspeicher auslesen, Prüfung der Schlauchverbindungen und der Temperierflüssigkeit, Beseitigung von leistungsmindernden Verunreinigungen, Überprüfung des Regelverhaltens, ggf. Durchführung einer Kalibrierung, Prüfung/Messung von Pumpen- und Kälteleistung (modellabhängig) und Firmwareupdate (sofern ohne zusätzliche Hardwareanpassung möglich)	CD, CP
2 350 110	Wartungsvertrag Premium, mit allen oben genannten Inklusivleistungen, zusätzlich Ersatz- und Verschleißteile sowie der anfallenden Arbeit für Einbau und Austausch	CD, CP



CORIO **Wärmethermostate** bieten professionelle Technik für Basisaufgaben im Labor. Die Palette erlaubt ein breites Anwendungsfeld und umfasst Einhänge-, Bad- und Umwälzthermostate.



Wärmethermostate



Wärmethermostate

CORIO C Einhängethermostat

für Arbeitstemperaturen von +20 °C bis +100 °C

CORIO C, das Einsteigermodell, bildet die Basis des CORIO Thermostatenprogramms. Die mitgelieferte Badklammer erleichtert die Montage an beliebigen Badgefäßen bis 30 Liter.

- präzise Temperaturregelung
- für interne Standardanwendungen
- für Badgefäße mit einem Füllvolumen von max. 30 l
- Eintauchtiefe: 7.5 ... 16.5 cm
- leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- flüsterleise
- einfache Bedienung
- Klasse I (NFL) nach DIN 12876-1

Für die individuelle Anpassung der CORIO Einhängethermostate an Ihre Applikationen bieten wir umfangreiches Zubehör (Einsätze, Baddeckel und mehr).




Variante I

Mit der universellen Badklammer können die CORIO Einhängethermostate sowohl auf eckige als auch runde Badgefäße montiert werden.



Variante II

Mit einfachen Handgriffen befestigen Sie CORIO Thermostate am Laborstativ.



Variante III

Bei offenen JULABO Badgefäßen kann der Einhängethermostat mittels einer Halterung direkt am Beckenrand angebracht werden.



Flexibilität.

Variieren Sie die Richtung des Pumpenstrahls stufenlos mit der beweglichen Strahldüse.



CORIO™ C

Bestell-Nr.	9 011 000	
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +100	
Temperaturkonstanz °C	± 0.03	
Heizleistung kW	2	
Umwälzleistung	l/min	bar
Förderstrom/Druck	6	0.1
Abmessungen cm	B × T × H 13.2 × 16 × 36.2	

Anwendungen (CORIO C, CD und CP)

Flexibler Einsatz, zum Beispiel bei wechselnden Badgefäßen. Für vielfältige Anwendungen in Chemie, Pharma, Medizin, Proben temperierung, Analytik oder Materialprüfung und mehr.

CORIO CD und CP Einhängethermostat

für Arbeitstemperaturen von +20 °C bis +200 °C

Die CORIO CD und CP Einhängethermostate bieten zusätzlich zu den Vorteilen der CORIO C Thermostate die Möglichkeit, in Verbindung mit einem optionalen Pumpenset, externe Anwendungen zu temperieren.

- präzise Temperaturregelung
- für interne und externe Anwendungen (Zubehör erforderlich)
- für Badgefäße mit einem Füllvolumen von max. 50 l
- Eintauchtiefe: 7.5 ... 16.5 cm
- leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- besonders leise
- einfache Bedienung
- komfortable Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
- starke Pumpe, stufenlos einstellbar (CP)
- USB-Anschluss
- RS232-Schnittstelle (CP)
- Frühwarnsystem für Unterniveau (CP)
- Klasse III (FL) nach DIN 12876-1

Für die individuelle Anpassung der CORIO Einhängethermostate an Ihre Applikationen bieten wir umfangreiches Zubehör (Einsätze, Baddeckel, Schläuche, Adapter und mehr).



CORIO™ CD



Bestell-Nr.	9 012 000	
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +150	
Temperaturkonstanz °C	± 0.03	
Heizleistung kW	2	
Pumpenleistung Förderstrom/Druck	l/min	bar
	15	0.35
Abmessungen cm	B × T × H 13.2 × 16 × 36.2	

CORIO™ CP



Bestell-Nr.	9 013 000	
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +200	
Temperaturkonstanz °C	± 0.02	
Heizleistung kW	2	
Umwälzleistung Förderstrom/Druck	l/min	bar
	8 ... 27	0.1 ... 0.7
Abmessungen cm	B × T × H 13.2 × 16 × 36.2	

Pumpenleistung Medium: Wasser



Optionales Pumpenset

Mit einfachen Handgriffen lässt sich am CORIO CD und CP Einhängethermostat ein Pumpenset montieren. Im Handumdrehen haben Sie so Ihren Thermostaten für die Temperierung einer externen Applikation eingerichtet.



Universell.

Universelle Badklammer. Für gerade Behälter. Für runde Behälter. Für Laborstative (in Kombination mit Stativhalterung).

¹⁾ Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden.

Wärmethermostate

CORIO C Badthermostate

für interne Temperieraufgaben mit transparenten Badgefäßen
für Arbeitstemperaturen von +20 °C bis +100 °C

Die Badthermostate der CORIO Reihe sind mit hochwertigen,
transparenten Badgefäßen ausgestattet.

- Modelle für interne Anwendungen
- leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- flüsterleise

Für die individuelle Anpassung der CORIO Badthermostate an Ihre
Applikationen bieten wir umfangreiches Zubehör (Einsätze, Baddeckel
und mehr).



Clever.

Eine saubere Sache. Die clever integrierte
Abtropfeinrichtung (B und BT Bäder).



CORIO™ C-BT5

Bestell-Nr. 9 011 305

Arbeitstemperaturbereich °C¹⁾ +20 ... +100

Temperaturkonstanz °C ± 0.03

Heizleistung kW 2

Umwälzleistung l/min bar

Förderstrom/Druck 6 0.1

Badöffnung/Badtiefe cm B × T / BT
15 × 15 / 15

Füllvolumen Liter 3.5 ... 5

Abmessungen cm B × T × H
23 × 38 × 38





CORIO™ C-BT9

Bestell-Nr.	9 011 309	
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +100	
Temperaturkonstanz °C	± 0.03	
Heizleistung kW	2	
Umwälzleistung	l/min	bar
Förderstrom/Druck	6	0.1
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 23 × 15 / 15	
Füllvolumen Liter	6 ... 9	
Abmessungen cm	B × T × H 32 × 38 × 38	

CORIO™ C-BT19


Bestell-Nr.	9 011 319	
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +100	
Temperaturkonstanz °C	± 0.03	
Heizleistung kW	2	
Umwälzleistung	l/min	bar
Förderstrom/Druck	6	0.1
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 30 × 35 / 15	
Füllvolumen Liter	14 ... 19	
Abmessungen cm	B × T × H 38 × 58 × 38	

CORIO™ C-BT27

Bestell-Nr.	9 011 327	
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +100	
Temperaturkonstanz °C	± 0.03	
Heizleistung kW	2	
Umwälzleistung	l/min	bar
Förderstrom/Druck	6	0.1
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 30 × 35 / 20	
Füllvolumen Liter	20 ... 27	
Abmessungen cm	B × T × H 38 × 58 × 43	

Aufheizzeit

Medium: Wasser



Anwendungen

Probentemperierung, Probenvorbereitung für die Serologie und die klinische Chemie, Analytik, Materialprüfung und mehr.

¹⁾ Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden.

Wärmethermostate

CORIO C Badthermostate

für interne Temperieraufgaben mit Edelstahl-Badgefäßen
für Arbeitstemperaturen von +20 °C bis +100 °C

Die Badthermostate der CORIO Reihe sind mit hochwertigen Badgefäßen aus Edelstahl ausgestattet.

- Modelle für interne Anwendungen
- leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- flüsterleise
- integrierte Ablassschraube (außer B5)

Für die individuelle Anpassung der CORIO Badthermostate an Ihre Applikationen bieten wir umfangreiches Zubehör (Einsätze, Baddeckel und mehr).

Anwendungen

Probentemperierung, Probenvorbereitung für die Serologie und die klinische Chemie, Analytik, Materialprüfung und mehr.



CORIO™ C-B5

Bestell-Nr. 9 011 405

Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾ +20 ... +100

Temperaturkonstanz °C ± 0.03

Heizleistung kW 2

Umwälzleistung l/min bar

Förderstrom/Druck 6 0.1

Badöffnung/Badtiefe cm B × T / BT
15 × 15 / 15

Füllvolumen Liter 3.5 ... 5

Abmessungen cm B × T × H
23 × 38 × 41





CORIO™ C-B13

Bestell-Nr.	9 011 413	
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +100	
Temperaturkonstanz °C	± 0.03	
Heizleistung kW	2	
Umwälzleistung	l/min	bar
Förderstrom/Druck	6	0.1
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 30 × 18 / 15	
Füllvolumen Liter	9 ... 13	
Abmessungen cm	B × T × H 38 × 40 × 42	



CORIO™ C-B17


Bestell-Nr.	9 011 417	
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +100	
Temperaturkonstanz °C	± 0.03	
Heizleistung kW	2	
Umwälzleistung	l/min	bar
Förderstrom/Druck	6	0.1
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 30 × 18 / 20	
Füllvolumen Liter	13 ... 17	
Abmessungen cm	B × T × H 38 × 40 × 47	



CORIO™ C-B19

Bestell-Nr.	9 011 419	
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +100	
Temperaturkonstanz °C	± 0.03	
Heizleistung kW	2	
Umwälzleistung	l/min	bar
Förderstrom/Druck	6	0.1
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 30 × 35 / 15	
Füllvolumen Liter	14 ... 19	
Abmessungen cm	B × T × H 38 × 58 × 42	

Aufheizzeit Medium: Wasser



CORIO™ C-B27

Bestell-Nr.	9 011 427	
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +100	
Temperaturkonstanz °C	± 0.03	
Heizleistung kW	2	
Umwälzleistung	l/min	bar
Förderstrom/Druck	6	0.1
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 30 × 35 / 20	
Füllvolumen Liter	17 ... 27	
Abmessungen cm	B × T × H 38 × 58 × 47	

¹⁾ Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden.

Wärmethermostate

CORIO CD Bad-/Umwälzthermostate

für interne und externe Temperieraufgaben mit transparenten Badgefäßen für Arbeitstemperaturen von +20 °C bis +100 °C


Die Bad-/Umwälzthermostate der CORIO Reihe sind mit hochwertigen transparenten Badgefäßen und Pumpenanschlüssen ausgestattet.

- Modelle für interne und externe Anwendungen
- leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- besonders leise
- einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
- USB-Anschluss
- Klasse III (FL) nach DIN 12876-1

Für die individuelle Anpassung der CORIO Bad-/Umwälzthermostate an Ihre Applikationen bieten wir umfangreiches Zubehör (Einsätze, Baddeckel, Schläuche, Adapter und mehr).


Aufheizzeit

Medium: Wasser



Pumpenleistung

Medium: Wasser



Anwendungen

Probentemperierung, Probenvorbereitung für die Serologie und die klinische Chemie, Analytik, Materialprüfung und mehr. Externe Temperieraufgaben zum Beispiel in Verbindung mit Messgeräten, Messzellen, Photometern, Refraktometern, Polarimetern und mehr.



CORIO™ CD-BT5

Bestell-Nr.	9 012 305		
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +100		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 15 × 15 / 15		
Füllvolumen Liter	3.5 ... 5		
Abmessungen cm	B × T × H 23 × 38 × 38		

CORIO™ CD-BT19

Bestell-Nr.	9 012 319		
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +100		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 30 × 35 / 15		
Füllvolumen Liter	14 ... 19		
Abmessungen cm	B × T × H 38 × 58 × 38		

CORIO™ CD-BT27


Bestell-Nr.	9 012 327		
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +100		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 30 × 35 / 20		
Füllvolumen Liter	20 ... 27		
Abmessungen cm	B × T × H 38 × 58 × 43		



Badöffnung:
B × T / BT



Abmessungen:
B × T × H



¹⁾ Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden.

Wärmethermostate

CORIO CD Bad-/Umwälzthermostate

für interne und externe Temperieraufgaben mit Badgefäßen aus Edelstahl für Arbeitstemperaturen von +20 °C bis +150 °C

Die Bad-/Umwälzthermostate der CORIO Reihe sind mit hochwertigen Badgefäßen aus Edelstahl und Pumpenanschlüssen ausgestattet.

- Modelle für interne und externe Anwendungen
- leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- besonders leise
- einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
- USB-Anschluss
- hochwertige Badgefäße aus Edelstahl
- integrierte Ablassschraube (außer B5)
- integrierte Pumpenanschlüsse (M16×1)

Für die individuelle Anpassung der CORIO Bad-/Umwälzthermostate an Ihre Applikationen bieten wir umfangreiches Zubehör (Einsätze, Baddeckel, Schläuche, Adapter und mehr).

Anwendungen

Probentemperierung, Probenvorbereitung für die Serologie und die klinische Chemie, Analytik, Materialprüfung, externe Temperieraufgaben in Verbindung mit Messgeräten, Messzellen, Photometern, Refraktometern, Polarimetern und mehr.



CORIO™ CD-B5

Bestell-Nr. 9 012 405

Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾ +20 ... +150

Temperaturkonstanz °C ± 0.03

Heizleistung kW 2

Pumpenleistung Förderstrom/Druck l/min bar 15 0.35


Badöffnung/Badtiefe cm B × T / BT 15 × 15 / 15

Füllvolumen Liter 3.5 ... 5

Abmessungen cm B × T × H 23 × 38 × 41


Aufheizzeit

Medium: Wasser



Pumpenleistung

Medium: Wasser



¹⁾ Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden.



CORIO™ CD-B13

Bestell-Nr.	9 012 413		
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +150		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 30 × 18 / 15		
Füllvolumen Liter	9 ... 13		
Abmessungen cm	B × T × H 38 × 40 × 42		



CORIO™ CD-B17

Bestell-Nr.	9 012 417		
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +150		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 30 × 18 / 20		
Füllvolumen Liter	13 ... 17		
Abmessungen cm	B × T × H 38 × 40 × 47		



CORIO™ CD-B19

Bestell-Nr.	9 012 419		
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +150		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 30 × 35 / 15		
Füllvolumen Liter	14 ... 19		
Abmessungen cm	B × T × H 38 × 58 × 42		



CORIO™ CD-B27

Bestell-Nr.	9 012 427		
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +150		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 30 × 35 / 20		
Füllvolumen Liter	17 ... 27		
Abmessungen cm	B × T × H 38 × 58 × 47		



CORIO™ CD-B33

Bestell-Nr.	9 012 433		
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +150		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 66 × 32 / 15		
Füllvolumen Liter	26 ... 39		
Abmessungen cm	B × T × H 91 × 36 × 43		



CORIO™ CD-B39

Bestell-Nr.	9 012 439		
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +150		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Pumpenleistung	l/min	bar	
Förderstrom/Druck	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 33 × 30 / 30		
Füllvolumen Liter	35 ... 41		
Abmessungen cm	B × T × H 54 × 34 × 57		

Wärmethermostate

CORIO CD und CP Umwälzthermostate

für interne und externe Temperieraufgaben mit isolierten Badgefäßen aus Edelstahl für Arbeitstemperaturen von +20 °C bis +200 °C

CORIO Umwälzthermostate bieten professionelle Technik für hohe Ansprüche. Die Temperierung ist bei diesen Geräten wahlweise im internen Bad oder in einer angeschlossenen externen Anwendung möglich.

- Modelle für interne und externe Anwendungen
- leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- besonders leise
- einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
- starke Pumpe, stufenlos einstellbar (CP)
- USB-Anschluss
- R232-Schnittstelle (CP)
- hochwertige Badgefäße aus Edelstahl mit Baddeckel und Ablasshahn
- integrierte Pumpenanschlüsse M16×1
- Frühwarnsystem für Unterniveau (CP)
- integrierte Kühlschlange zum Gegenkühlen


Für die individuelle Anpassung der CORIO Umwälzthermostate an Ihre Applikationen bieten wir umfangreiches Zubehör (Einsätze, Baddeckel, Schläuche, Adapter und mehr).

Anwendungen

Externe Temperieraufgaben in Verbindung mit doppelwandigen Reaktionsgefäßen, Destillationsapparaturen, Miniplant, Photometern, Refraktometern, Temperierung von Proben und Objekten im internen Bad und mehr.

Aufheizzeit

Medium: Thermal



¹⁾ Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden.



CORIO™ CD-BC4

Bestell-Nr.	9 012 504	
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +150	
Temperaturkonstanz °C	± 0.03	
Heizleistung kW	2	
Pumpenleistung	l/min	bar
Förderstrom/Druck	15	0.35
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 13 × 15 / 15	
Füllvolumen Liter	3 ... 4.5	
Abmessungen cm	B × T × H 23 × 41 × 42	



CORIO™ CP-BC4

NEU

Bestell-Nr.	9 013 504	
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +200	
Temperaturkonstanz °C	± 0.02	
Heizleistung kW	2	
Pumpenleistung	l/min	bar
Förderstrom/Druck	8 ... 27	0.1 ... 0.7
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 13 × 15 / 15	
Füllvolumen Liter	3 ... 4.5	
Abmessungen cm	B × T × H 23 × 41 × 42	



CORIO™ CD-BC6

Bestell-Nr.	9 012 506		
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +150		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Pumpenleistung Förderstrom/Druck	l/min	bar	
	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 13 × 15 / 20		
Füllvolumen Liter	4.5 ... 6		
Abmessungen cm	B × T × H 24 × 44 × 47		



CORIO™ CD-BC12

Bestell-Nr.	9 012 512		
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +150		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Pumpenleistung Förderstrom/Druck	l/min	bar	
	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 22 × 15 / 20		
Füllvolumen Liter	8.5 ... 12		
Abmessungen cm	B × T × H 33 × 49 × 47		



CORIO™ CD-BC26

Bestell-Nr.	9 012 526		
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +150		
Temperaturkonstanz °C	± 0.03		
Heizleistung kW	2		
Pumpenleistung Förderstrom/Druck	l/min	bar	
	15	0.35	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 26 × 35 / 20		
Füllvolumen Liter	19 ... 26		
Abmessungen cm	B × T × H 39 × 62 × 48		



CORIO™ CP-BC6 NEU

Bestell-Nr.	9 013 506		
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +200		
Temperaturkonstanz °C	± 0.02		
Heizleistung kW	2		
Pumpenleistung Förderstrom/Druck	l/min	bar	
	8 ... 27	0.1 ... 0.7	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 13 × 15 / 20		
Füllvolumen Liter	4.5 ... 6		
Abmessungen cm	B × T × H 24 × 44 × 47		



CORIO™ CP-BC12 NEU

Bestell-Nr.	9 013 512		
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +200		
Temperaturkonstanz °C	± 0.02		
Heizleistung kW	2		
Pumpenleistung Förderstrom/Druck	l/min	bar	
	8 ... 27	0.1 ... 0.7	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 22 × 15 / 20		
Füllvolumen Liter	8.5 ... 12		
Abmessungen cm	B × T × H 33 × 49 × 47		



CORIO™ CP-BC26 NEU

Bestell-Nr.	9 013 526		
Arbeitstemperaturbereich °C ¹⁾	+20 ... +200		
Temperaturkonstanz °C	± 0.02		
Heizleistung kW	2		
Pumpenleistung Förderstrom/Druck	l/min	bar	
	8 ... 27	0.1 ... 0.7	
Badöffnung/Badtiefe cm	B × T / BT 26 × 35 / 20		
Füllvolumen Liter	19 ... 26		
Abmessungen cm	B × T × H 39 × 62 × 48		

JULABO Thermal Temperierflüssigkeiten

JULABO Thermal Temperierflüssigkeiten sind sorgfältig ausgesuchte und im Langzeittest erprobte Medien. Sie sind für Temperieraufgaben in Wärmethermostaten bestens geeignet und gewährleisten einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Die Auswahl der geeigneten Temperierflüssigkeit ist für optimale Temperierergebnisse von entscheidender Bedeutung. Viskosität und Wärmeleitfähigkeit der Thermal Flüssigkeiten sind speziell auf die Verwendung mit JULABO CORIO Temperiergeräten abgestimmt.

Vorteile

- weite Temperaturbereiche
- niedrige Viskosität
- hohe Stabilität
- gute Wärmeleitfähigkeit
- weitgehend geruchsfrei
- lange Standzeit



Macht den Laboralltag leichter

JULABO Thermal Temperierflüssigkeiten werden mit praktischem Ablasshahn ausgeliefert.



Thermal G

Bestell-Nr. 5 Liter 8 940 125

Bestell-Nr. 10 Liter 8 940 124

Arbeitstemperaturbereich °C -30 ... +80

Flammpunkt °C nicht bestimmbar

Brennpunkt °C nicht bestimmbar

Viskosität, (kinematisch bei +20 °C) mm²/s 4.07

Dichte (bei +20 °C) g/cm³ 1.08


Stockpunkt °C -70

Siedepunkt °C +108

Zündtemperatur °C +430

Farbe leicht gelb

Arbeitstemperaturbereiche





Thermal HS

Bestell-Nr. 5 Liter	8 940 103
Bestell-Nr. 10 Liter	8 940 102
Arbeitstemperaturbereich °C	+20 ... +250
Flammpunkt °C	+270
Brennpunkt °C	+360
Viskosität, (kinematisch bei +20 °C) mm ² /s	55
Dichte (bei +20 °C) g/cm ³	0.96
Stockpunkt °C	<-60
Siedepunkt °C	+246
Zündtemperatur °C	>+400
Farbe	leicht braun

Thermal H10

Bestell-Nr. 5 Liter	8 940 115
Bestell-Nr. 10 Liter	8 940 114
Arbeitstemperaturbereich °C	-20 ... +180
Flammpunkt °C	>+170
Brennpunkt °C	+220
Viskosität, (kinematisch bei +20 °C) mm ² /s	10.8
Dichte (bei +20 °C) g/cm ³	0.94
Stockpunkt °C	<-60
Siedepunkt °C	+288
Zündtemperatur °C	+370
Farbe	transparent

Thermal H20S

Bestell-Nr. 5 Liter	8 940 109
Bestell-Nr. 10 Liter	8 940 108
Arbeitstemperaturbereich °C	0 ... +220
Flammpunkt °C	+230
Brennpunkt °C	+264
Viskosität, (kinematisch bei +20 °C) mm ² /s	22.3
Dichte (bei +20 °C) g/cm ³	0.95
Stockpunkt °C	-70
Siedepunkt °C	+424
Zündtemperatur °C	+385
Farbe	leicht braun

JULABO Thermal Flüssigkeiten auf Silikon-Basis ...

... sind chemisch inerte Stoffe, die auf Metalle wie Eisen, Kupfer, Zinn, Aluminium, Chrom oder Nickel nicht einwirken. Im Vergleich zu anderen Flüssigkeiten haben JULABO Thermal Temperiermedien eine außerordentlich niedrige elektrische Leitfähigkeit. Sie sind klimatischen Einflüssen gegenüber unempfindlich und bei sachgemäßer Lagerung 12 Monate haltbar.

JULABO Thermal Flüssigkeiten auf Wasser-Glykol-Basis ...

... (Monoethylglykol mit Korrosionsschutz-Additiven) haben sehr gute thermische Eigenschaften und eine niedrige Viskosität. Weiterhin bieten sie einen Gefrierschutz und können bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von Wasser eingesetzt werden.

Mehr Informationen zu JULABO Thermal Flüssigkeiten ...

... finden Sie in unserer Broschüre „Die Temperierflüssigkeiten“ auf www.julabo.com.



Wärmethermostate Zubehör



Wasserbad-Schutzmittel zur Vermeidung von Algenbildung und Bakterien und Kalksteinlöser

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 940 006	Aqua Stabil, 6 Flaschen à 100 ml	C, CD, CP
8 940 012	Aqua Stabil, 12 Flaschen à 100 ml	C, CD, CP
9 940 200	Kalksteinlöser 1 Liter	C, CD, CP





Transparente Badgefäße bis +100 °C

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Innenmaß cm	Außenmaß cm	Einsetzbar für
9 901 305	Badgefäß BT5	15 × 30 / 15	22 × 37 × 16	C, CD
9 901 309	Badgefäß BT9	24 × 30 / 15	31 × 37 × 16	C, CD
9 901 319	Badgefäß BT19	30 × 50 / 15	37 × 58 × 16	C, CD
9 901 327	Badgefäß BT27	30 × 50 / 20	37 × 58 × 21	C, CD



Edelstahl-Badgefäße bis +150 °C, isoliert


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Innenmaß cm	Außenmaß cm	Einsetzbar für
9 903 405	Badgefäß B5	15 × 30 / 15	22 × 37 × 20	C, CD
9 903 413	Badgefäß B13	30 × 32 / 15	37 × 40 × 20	C, CD
9 903 417	Badgefäß B17	30 × 32 / 20	37 × 40 × 25	C, CD
9 903 419	Badgefäß B19	30 × 50 / 15	37 × 58 × 20	C, CD
9 903 427	Badgefäß B27	30 × 50 / 20	37 × 58 × 25	C, CD
9 903 433	Badgefäß B33	83 × 30 / 15	90 × 36 × 20	C, CD
9 903 439	Badgefäß B39	30 × 50 / 30	34 × 58 × 35	C, CD



Badabdeckungen


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
9 970 296	Flache Edelstahl-Badabdeckung	B5, BT5
9 970 290	Flache Edelstahl-Badabdeckung	B13, B17
9 970 291	Flache Edelstahl-Badabdeckung	B19, B27, BT19, BT27
9 970 292	Flache Edelstahl-Badabdeckung	B33
9 970 293	Flache Edelstahl-Badabdeckung	B39
9 970 253	Aufklappbare Edelstahl-Giebelhaube	B13, B17
9 970 254	Aufklappbare Edelstahl-Giebelhaube	B19, B27, BT19, BT27
9 970 257	Aufklappbare Edelstahl-Giebelhaube	B33

Montageaufsätze




Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
9 970 229	Edelstahlbrücke mit Montageaufsatz	C-BT5, C-B5
9 970 228	Edelstahlbrücke mit Montageaufsatz	C-BT19/27, C-B13/17/19/27
9 970 201	Teleskopbrücke, ausziehbar von 330 mm bis 680 mm	CD, CP

Schwimmkugeln zur Reduzierung von Wärmeverlust, Verdunstung, Sauerstoffeintrag, Geruch und Lichteinwirkung



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 970 010	Schwimmkugeln, Polypropylen®, 20 mm Ø, 1000 Stück (bis +100 °C, ausschließlich für Wasser)	C, CD, CP

Testglaseinsätze aus Edelstahl, bis +150 °C




Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
9 970 320	Testglaseinsatz für 30 Reagenzgläser 100 × 17 mm	B5, BT5, BC4, BC6
9 970 321	Testglaseinsatz für 42 Reagenzgläser 75 × 12/13 mm	B5, BT5, BC4, BC6
9 970 322	Testglaseinsatz für 42 Reagenzgläser 40 × 10/11 mm	B5, BT5, BC4, BC6
9 970 323	Testglaseinsatz für 10 Falconröhrchen 50 ml	B5, BT5, BC4, BC6

Testglaseinsätze aus Kunststoff, bis +100 °C




Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
9 970 300	Testglaseinsatz für 60 Reagenzgläser 100 × 16/17 mm	B13, B17, B19, B27, B33, BT19, BT27
9 970 301	Testglaseinsatz für 90 Reagenzgläser 75 × 12/13 mm	B13, B17, B19, B27, B33, BT19, BT27
9 970 303	Testglaseinsatz für 21 Gläser D 30 mm	B13, B17, B19, B27, B33, BT19, BT27



Welche und wie viele Testglaseinsätze passen zu ihrem Badgefäß?


Bestell-Nr.	BT5	BT9	BT19	BT27	B5	B13	B17	B19	B27	B33	B39
9 970 320	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9 970 321	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9 970 322	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9 970 323	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9 970 300	-	-	3	3	-	1	1	3	3	6	-
9 970 301	-	-	3	3	-	1	1	3	3	6	-
9 970 303	-	-	3	3	-	1	1	3	3	6	-

Wärmethermostate Zubehör



Variable Stellböden

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
9 970 506	Variabler Stellboden, höhenverstellbar	CD-BC26, CP-BC26
9 970 503	Variabler Stellboden, höhenverstellbar	B13, B17
9 970 502	Variabler Stellboden, höhenverstellbar	B19, B27, BT19, BT27




Universal-Badklammer

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
9 970 420	Badklammer für Wandstärken bis 30 mm	C, CD, CP



Pumpenset für externe Temperieraufgaben

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
9 970 140	Pumpenset (Pumpenanschlüsse M16×1)	CD
9 970 141	Pumpenset (Pumpenanschlüsse M16×1)	CP



Stativhalterung für Laborstative

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
9 970 022	Stativhalterung mit Stange 200 × 12 mm	C, CD, CP



Wärmetauscher / Kühleinrichtungen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
9 970 240	Baddeckel mit eingebautem Wärmetauscher	BC4, BC6
9 970 242	Baddeckel mit eingebautem Wärmetauscher	BC12
9 970 100	Einbau-Kühlschlange zum Gegenkühlen mit Kühlwasser zum Einbau in den vorhandenen Montageaufsatz	CD-BT5/19/27, CD-B5/13/17/19/27/33/39
9 970 101	Anbau-Kühlschlange zum Gegenkühlen mit Kühlwasser zum Anbau an Thermostatenkopf und zur Nutzung mit der universellen Badklammer (ohne Montageaufsatz)	C, C-BT5/9/19/27, C-B5/13/17/19/27, CD, CP



CR® -Temperierschlauch (-30 °C ... +120 °C)

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 930 008	1 m, 8 mm I.W.	CD, CP
8 930 010	1 m, 10 mm I.W.	CD, CP
8 930 012	1 m, 12 mm I.W.	CD, CP



Viton® -Temperierschlauch (-35 °C ... +200 °C)

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 930 108	1 m, 8 mm I.W.	CD, CP
8 930 110	1 m, 10 mm I.W.	CD, CP
8 930 112	1 m, 12 mm I.W.	CD, CP



PTFE-Schlauch (-60 °C ... +180 °C)

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 930 140	PTFE-Schlauch 8 mm ID × 10 mm OD per Meter	CD, CP
8 930 142	PTFE-Schlauch 12 mm ID × 14 mm OD per Meter	CD, CP



Schlauchisolierung (-50 °C ... +100 °C)

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 930 410	1 m, für Schlauch 8 - 10 mm I.W.	CR® / Viton® -Schlauch
8 930 412	1 m, für Schlauch 12 mm I.W.	CR® / Viton® -Schlauch



Schlauchschellen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 970 480	2 Schlauchschellen, Grösse 1	CR® / Viton® -Schlauch 8 mm I.W.
8 970 481	2 Schlauchschellen, Grösse 2	CR® / Viton® -Schlauch 10 - 12 mm I.W.



Metallschlauch flexibel, einfach isoliert (-50 °C ... +200 °C)

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 930 220	0.5 m Metallschlauch, 2 Anschlüsse M16×1 innen	CD, CP
8 930 221	1.0 m Metallschlauch, 2 Anschlüsse M16×1 innen	CD, CP
8 930 222	1.5 m Metallschlauch, 2 Anschlüsse M16×1 innen	CD, CP
8 930 223	3.0 m Metallschlauch, 2 Anschlüsse M16×1 innen	CD, CP

Wärmethermostate Zubehör



Anschlussverbindungen und Adapter

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 970 446	2 Schlaucholiven für Schlauch 8 mm I.W.	CD, CP
8 970 447	2 Schlaucholiven für Schlauch 10 mm I.W.	CD, CP
8 970 445	2 Schlaucholiven für Schlauch 12 mm I.W.	CD, CP
8 970 443	1 Kupplungsstück M16×1 außen auf M16×1 außen	CD, CP
8 970 490	2 Verschluss-Schrauben M16×1 innen	CD, CP
8 970 442	2 Winkelverschraubungen 90°, M16×1 innen/außen	CD, CP
8 890 004	2 Adapter M16×1 innen auf NPT 1/4" außen	CD, CP
8 890 005	2 Adapter M16×1 innen auf NPT 1/4" innen	CD, CP
8 890 006	2 Adapter M16×1 innen auf NPT 3/8" außen	CD, CP
8 890 007	2 Adapter M16×1 innen auf NPT 3/8" innen	CD, CP
8 890 008	2 Adapter M16×1 innen auf NPT 1/2" außen	CD, CP
8 890 009	2 Adapter M16×1 innen auf NPT 1/2" innen	CD, CP
8 890 010	2 Adapter M16×1 außen auf NPT 1/4" innen	CD, CP
8 891 008	1 Adapter M16×1 außen auf BSP 1/2" innen	CD, CP
8 891 009	1 Adapter M16×1 außen auf BSP 3/4" innen	CD, CP
8 890 011	2 Adapter M16×1 innen auf Rohr 1/4" außen	CD, CP
8 890 012	2 Adapter M16×1 innen auf Rohr 3/8" außen	CD, CP
8 890 013	2 Adapter M16×1 innen auf Rohr 1/2" außen	CD, CP
8 890 024	2 Adapter M16×1 innen auf M16×1 innen	CD, CP



Absperrentile für Temperierkreislauf

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 970 457	Absperrentil (-30 °C ... +200 °C), M16×1	CD, CP
8 970 456	Absperrentil (-10 °C ... +100 °C), M16×1	CD, CP



Verteiler

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 970 470	2-fach-Verteiler mit Schlaucholiven	Schlauch 8 mm I.W.
8 970 471	2-fach-Verteiler mit Schlaucholiven	Schlauch 12 mm I.W.
8 970 472	2-fach-Verteiler mit Schlaucholiven	Schlauch 10 mm I.W.
8 970 473	2-fach-Verteiler M16×1 innen auf 2 × M16×1 außen	CD, CP



Software und Hardware zur Gerätesteuerung, Datenaufzeichnung und Visualisierung, Schnittstellen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 901 102	EasyTEMP Software (kostenlos auf www.julabo.com)	CD, CP
8 901 105	EasyTEMP Professional Software, inkl. USB-Dongle	CD, CP
9 900 110	USB-Kabel 2 m, Typ A-B	CD, CP
9 900 112	USB 2.0 Repeater-Verlängerungskabel, Länge = 5 m	CD, CP
9 900 114	USB 2.0 Repeater-Verlängerungskabel, Länge = 10 m	CD, CP
8 980 073	RS232 Schnittstellenkabel, Länge 2,5 m mit 9-pol.-Stecker/9-pol.-Buchse	CP
8 980 074	RS232 Schnittstellenkabel, Länge 5 m mit 9-pol.-Stecker/9-pol.-Buchse	CP



Kalibrier- und Prüfcertifikate

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
8 902 901	1-Punkt-Hersteller-Kalibrierzertifikat	C, CD, CP
8 902 903	3-Punkt-Hersteller-Kalibrierzertifikat	C, CD, CP
8 902 905	5-Punkt-Hersteller-Kalibrierzertifikat	C, CD, CP
8 903 015	Hersteller-Prüfcertifikat für JULABO Geräte ohne Kältemaschine	C, CD, CP



IQ/OQ-Dokumentation zur Gerätequalifizierung

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
2 310 110	IQ/OQ Dokumentation, Kategorie 1	C, CD, CP



Wartungsverträge

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einsetzbar für
2 350 100	Wartungsvertrag Standard, mit folgenden Inklusivleistungen: Sichtprüfung, Gerätediagnose, Fehlerspeicher auslesen, Prüfung der Schlauchverbindungen und der Temperierflüssigkeit, Beseitigung von leistungsmindernden Verunreinigungen, Überprüfung des Regelverhaltens, ggf. Durchführung einer Kalibrierung, Prüfung/Messung von Pumpen- und Kälteleistung (modellabhängig) und Firmwareupdate (sofern ohne zusätzliche Hardwareanpassungsmöglich)	C, CD, CP
2 350 110	Wartungsvertrag Premium, mit allen oben genannten Inklusivleistungen, zusätzlich Ersatz- und Verschleißteile sowie der anfallenden Arbeit für Einbau und Austausch	C, CD, CP

Die Vorteile von **Julabo** im Überblick.


JULABO Temperiersysteme – hochpräzise und schnell

JULABO Produkte umfassen hochwertige Temperiersysteme und decken einen Temperaturbereich von -95 °C bis +400 °C ab.




Kältethermostate

Die JULABO Kältethermostate sind für interne und externe Applikationen geeignet und können im Bereich von -95 °C bis +200 °C eingesetzt werden.



Wasserbäder & Schüttelwasserbäder

Wasserbäder und Schüttelwasserbäder von JULABO bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Temperaturbereich von +18 °C bis +99.9 °C.



Wärmethermostate

Wärmethermostate sind in unterschiedlichen Ausführungen als Einhäng-, Bad-, Bad-/Umwälzthermostat oder Umwälzthermostat verfügbar und temperieren Proben im Bereich von +20 °C bis +300 °C.




Weitere Produkte

Darüber hinaus bietet das JULABO Produktportfolio auch noch Geräte für spezielle Einsatzbereiche wie Kalibrier-Thermostate, Visco-Thermostate, Forciertest Wärme-/Kältethermostat, Eintauch-/Durchlaufkühler, Temperatur-Laborregler und Chemikalien-Kühlschränke.



Hochdynamische Temperiersysteme

Die Hochdynamischen Temperiersysteme von JULABO sind für anspruchsvolle Temperieraufgaben im Bereich von -92 °C bis +400 °C einsetzbar. Die PRESTO-Reihe besticht dabei durch besonders hohe Leistungswerte, um den Anforderungen gerecht zu werden.




Drahtlose Kommunikation & Softwarelösungen

JULABO erleichtert die Automatisierung von Arbeitsabläufen. Die Temperiergeräte können komfortabel vom PC aus gesteuert und überwacht werden.



Umlaufkühler

Die Umlauf- und Umwälzkühler von JULABO bestechen durch ihren hohen Wirkungsgrad und sind somit eine umweltschonende und wirtschaftliche Alternative zur Kühlung mit Leitungswasser im Bereich von -25 °C bis +130 °C.



Zubehör

Das umfangreiche Zubehörprogramm für alle Geräte ermöglicht den flexiblen Einsatz der JULABO Produkte in Forschung und Industrie.

Umfassender Service und Support vor Ort

Kompetente Beratung und Unterstützung bei Installation und Kalibrierung, Bereitstellung von Unterlagen zur Gerätequalifizierung, Anwendungsschulungen und viele weitere Serviceleistungen helfen Ihnen, die optimale JULABO Temperierlösung zu finden und schnell und sicher zu beherrschen.

Individuelle Anforderungen – individuelle Produkte

Die breite Produktpalette von JULABO bietet für nahezu jede Applikation eine Lösung. Wenn jedoch für eine spezielle Anforderung kein Standardprodukt einsetzbar ist, so erarbeiten unsere Spezialisten gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Lösung.



JULABO. Qualität.

Höchste Qualitätsansprüche bei Entwicklung und Fertigung für hochwertige, langlebige Produkte.



Grüne Technologie.

Bei der Entwicklung wird bewusst auf den Einsatz von Materialien und Technologien gesetzt, die unsere Umwelt schonen.



Zufrieden.

11 Niederlassungen und über 100 Partner weltweit gewährleisten schnellen und kompetenten Support für alle JULABO Produkte.



100 % geprüft.

100 % Prüfung. 100 % Qualität. Jedes JULABO Produkt verlässt das Werk erst nach erfolgreicher Qualitätskontrolle.



Quick-Start.

Individuelle JULABO Beratung und ausführliche Anleitungen helfen Ihnen bei der Inbetriebnahme Ihrer Geräte vor Ort.



Services 24/7.

Rund um die Uhr finden Sie passendes Zubehör, Datenblätter, Anleitungen, Fallstudien und mehr unter www.julabo.com.

Technische Daten

Modell	Bestell-Nr.	Arbeitstemperaturbereich °C	Anzeige	Auflösung	Temperaturregelung	Temperaturkonstanz °C	Heizleistung kW	Kühlung Kältemaschine	+20
CD-200F	9 012 701	-20 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	0.22
CP-200F	9 013 701	-20 ... +200	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	0.2
CD-201F	9 012 702	-20 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	0.22
CP-201F	9 013 702	-20 ... +200	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	0.2
CD-300F	9 012 703	-30 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	0.31
CP-300F	9 013 703	-30 ... +200	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	0.3
CD-600F	9 012 704	-35 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	0.6
CP-600F	9 013 704	-35 ... +200	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	0.6
CD-601F	9 012 705	-40 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	0.6
CP-601F	9 013 705	-35 ... +200	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	0.6
CD-900F	9 012 706	-38 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	0.9
CP-900F	9 013 706	-38 ... +200	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	0.9
CD-1000F	9 012 707	-40 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	1
CP-1000F	9 013 707	-50 ... +200	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	1
CD-1001F	9 012 708	-38 ... +100	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	1
CP-1001F	9 013 708	-38 ... +100	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	Luft	1
C	9 011 000	+20 ... +100	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CD	9 012 000	+20 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CP	9 013 000	+20 ... +200	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.02	2	-	-
C-BT5	9 011 305	+20 ... +100	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
C-BT9	9 011 309	+20 ... +100	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
C-BT19	9 011 319	+20 ... +100	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
C-BT27	9 011 327	+20 ... +100	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
C-B5	9 011 405	+20 ... +100	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
C-B13	9 011 413	+20 ... +100	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
C-B17	9 011 417	+20 ... +100	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
C-B19	9 011 419	+20 ... +100	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
C-B27	9 011 427	+20 ... +100	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CD-BT5	9 012 305	+20 ... +100	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CD-BT19	9 012 319	+20 ... +100	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CD-BT27	9 012 327	+20 ... +100	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CD-B5	9 012 405	+20 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CD-B13	9 012 413	+20 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CD-B17	9 012 417	+20 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CD-B19	9 012 419	+20 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CD-B27	9 012 427	+20 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CD-B33	9 012 433	+20 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CD-B39	9 012 439	+20 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CD-BC4	9 012 504	+20 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CP-BC4	9 013 504	+20 ... +200	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.02	2	-	-
CD-BC6	9 012 506	+20 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CP-BC6	9 013 506	+20 ... +200	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.02	2	-	-
CD-BC12	9 012 512	+20 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CP-BC12	9 013 512	+20 ... +200	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.02	2	-	-
CD-BC26	9 012 526	+20 ... +150	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.03	2	-	-
CP-BC26	9 013 526	+20 ... +200	LED	0.01 - 0.1	PID1	± 0.02	2	-	-

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben auf den Betrieb bei Nennspannung und -frequenz und +20 °C Umgebungstemperatur. Kälteleistung gemessen nach DIN12876-2. Hinweise auf eingesetzte Kältemittel finden Sie unter www.julabo.com.

Kälteleistung (kW) bei Badtemperatur (°C) (Medium: Ethanol)					Art ☉ Druckpumpe ☺ Umwälzpumpe	Pumpe		Pumpenanschluss- gewinde außen	Füllvolumen Liter	Klassenein- teilung nach DIN 12876-1
0	-10	-20	-30	-40		Druck bar	Förderstrom Liter/min			
0.17	0.13	0.06	-	-	☉	0.35	15	M16×1	3 ... 4	III (FL)
0.15	0.1	0.02	-	-	☉	0.1 ... 0.6	8 ... 23	M16×1	3 ... 4	III (FL)
0.16	0.12	0.06	-	-	☉	0.35	15	M16×1	3 ... 4	III (FL)
0.15	0.1	0.02			☉	0.1 ... 0.6	8 ... 23	M16×1	3 ... 4	III (FL)
0.28	0.2	0.11	-	-	☉	0.35	15	M16×1	3 ... 4	III (FL)
0.27	0.19	0.08	-	-	☉	0.1 ... 0.7	8 ... 27	M16×1	3 ... 4	III (FL)
0.53	0.35	0.22	0.1	-	☉	0.35	15	M16×1	5 ... 7.5	III (FL)
0.5	0.33	0.19	0.07	-	☉	0.1 ... 0.7	8 ... 27	M16×1	5 ... 7.5	III (FL)
0.5	0.35	0.2	0.07	0.01	☉	0.35	15	M16×1	8 ... 10	III (FL)
0.5	0.33	0.19	0.07	-	☉	0.1 ... 0.7	8 ... 27	M16×1	8 ... 10	III (FL)
0.8	0.55	0.35	0.15	0.02	☉	0.35	15	M16×1	21 ... 30	III (FL)
0.8	0.52	0.31	0.11	-	☉	0.1 ... 0.7	8 ... 27	M16×1	21 ... 30	III (FL)
0.9	0.73	0.5	0.32	0.15	☉	0.35	15	M16×1	5 ... 7.5	III (FL)
0.9	0.73	0.5	0.3	0.13	☉	0.1 ... 0.7	8 ... 27	M16×1	5 ... 7.5	III (FL)
0.9	0.63	0.35	0.13	-	☉	0.35	15	M16×1	42 ... 56	III (FL)
0.85	0.6	0.32	0.12	-	☉	0.1 ... 0.7	8 ... 27	M16×1	42 ... 56	III (FL)
-	-	-	-	-	☺	0.1	6	-	-	I (NFL)
-	-	-	-	-	☉	0.35	15	-	-	III (FL)
-	-	-	-	-	☉	0.1 ... 0.7	8 ... 27	-	-	III (FL)
-	-	-	-	-	☺	0.1	6	-	3.5 ... 5	I (NFL)
-	-	-	-	-	☺	0.1	6	-	6 ... 9	I (NFL)
-	-	-	-	-	☺	0.1	6	-	14 ... 19	I (NFL)
-	-	-	-	-	☺	0.1	6	-	20 ... 27	I (NFL)
-	-	-	-	-	☺	0.1	6	-	3.5 ... 5	I (NFL)
-	-	-	-	-	☺	0.1	6	-	9 ... 13	I (NFL)
-	-	-	-	-	☺	0.1	6	-	13 ... 17	I (NFL)
-	-	-	-	-	☺	0.1	6	-	14 ... 19	I (NFL)
-	-	-	-	-	☺	0.1	6	-	17 ... 27	I (NFL)
-	-	-	-	-	☉	0.35	15	M16×1	3.5 ... 5	III (FL)
-	-	-	-	-	☉	0.35	15	M16×1	14 ... 19	III (FL)
-	-	-	-	-	☉	0.35	15	M16×1	20 ... 27	III (FL)
-	-	-	-	-	☉	0.35	15	M16×1	3.5 ... 5	III (FL)
-	-	-	-	-	☉	0.35	15	M16×1	9 ... 13	III (FL)
-	-	-	-	-	☉	0.35	15	M16×1	13 ... 17	III (FL)
-	-	-	-	-	☉	0.35	15	M16×1	14 ... 19	III (FL)
-	-	-	-	-	☉	0.35	15	M16×1	17 ... 27	III (FL)
-	-	-	-	-	☉	0.35	15	M16×1	26 ... 39	III (FL)
-	-	-	-	-	☉	0.35	15	M16×1	35 ... 41	III (FL)
-	-	-	-	-	☉	0.35	15	M16×1	3 ... 4.5	III (FL)
					☉	0.1 ... 0.7	8 ... 27	M16×1	3 ... 4.5	III (FL)
-	-	-	-	-	☉	0.35	15	M16×1	4.5 ... 6	III (FL)
					☉	0.1 ... 0.7	8 ... 27	M16×1	4.5 ... 6	III (FL)
-	-	-	-	-	☉	0.35	15	M16×1	8.5 ... 12	III (FL)
					☉	0.1 ... 0.7	8 ... 27	M16×1	8.5 ... 12	III (FL)
-	-	-	-	-	☉	0.35	15	M16×1	19 ... 26	III (FL)
-	-	-	-	-	☉	0.1 ... 0.7	8 ... 27	M16×1	19 ... 26	III (FL)

Netzan- schluss	USB- Anschluss	RS232- Anschluss	zulässige Umgebungstemp.	Nutzbare Badöffnung B × T / BT	Abmessungen B × T × H	Gewicht netto	Modell
V / Hz / A			°C	cm	cm	kg	
230/50/12	ja	-	5 ... 40	13 × 15 / 15	23 × 39 × 65	26	CD-200F
230/50/12	ja	ja	5 ... 40	13 × 15 / 15	23 × 39 × 65	25.7	CP-200F
230/50/12	ja	-	5 ... 40	13 × 15 / 15	44 × 41 × 44	25	CD-201F
230/50/12	ja	ja	5 ... 40	13 × 15 / 15	44 × 41 × 44	24.7	CP-201F
230/50/12	ja	-	5 ... 40	13 × 15 / 15	24 × 42 × 66	28	CD-300F
230/50/12	ja	ja	5 ... 40	13 × 15 / 15	24 × 42 × 66	27.7	CP-300F
230/50/14	ja	-	5 ... 40	22 × 15 / 15	33 × 47 × 69	36	CD-600F
230/50/14	ja	ja	5 ... 40	22 × 15 / 15	33 × 47 × 69	35.7	CP-600F
230/50/14	ja	-	5 ... 40	22 × 15 / 20	36 × 46 × 74	38.5	CD-601F
230/50/14	ja	ja	5 ... 40	22 × 15 / 20	36 × 46 × 74	38.5	CP-601F
230/50/14	ja	-	5 ... 40	26 × 35 / 20	39 × 62 × 75	52	CD-900F
230/50/14	ja	ja	5 ... 40	26 × 35 / 20	39 × 62 × 75	52	CP-900F
230/50/14	ja	-	5 ... 40	18 × 13 / 15	42 × 49 × 70	51.5	CD-1000F
230/50/14	ja	ja	5 ... 40	18 × 13 / 15	42 × 49 × 70	51.5	CP-1000F
230/50/14	ja	-	5 ... 40	35 × 41 / 30	45 × 64 × 95	74	CD-1001F
230/50/14	ja	ja	5 ... 40	35 × 41 / 30	45 × 64 × 95	73.7	CP-1001F
230/50-60/9	-	-	5 ... 40	-	13.2 × 16 × 36.2	1.9	C
230/50/10	ja	-	5 ... 40	-	13.2 × 16 × 36.2	2.6	CD
230/50/10	ja	ja	5 ... 40	-	13.2 × 16 × 36.2	2.5	CP
230/50-60/9	-	-	5 ... 40	15 × 15 / 15	23 × 38 × 38	4.8	C-BT5
230/50-60/9	-	-	5 ... 40	23 × 15 / 15	32 × 38 × 38	3.9	C-BT9
230/50-60/9	-	-	5 ... 40	30 × 35 / 15	38 × 58 × 38	7	C-BT19
230/50-60/9	-	-	5 ... 40	30 × 35 / 20	38 × 58 × 43	7.2	C-BT27
230/50-60/9	-	-	5 ... 40	15 × 15 / 15	23 × 38 × 41	7.3	C-B5
230/50-60/9	-	-	5 ... 40	30 × 18 / 15	38 × 40 × 42	8.2	C-B13
230/50-60/9	-	-	5 ... 40	30 × 18 / 20	38 × 40 × 47	9.3	C-B17
230/50-60/9	-	-	5 ... 40	30 × 35 / 15	38 × 58 × 42	10.5	C-B19
230/50-60/9	-	-	5 ... 40	30 × 35 / 20	38 × 58 × 47	12	C-B27
230/50/10	ja	-	5 ... 40	15 × 15 / 15	23 × 38 × 38	5.7	CD-BT5
230/50/10	ja	-	5 ... 40	30 × 35 / 15	38 × 58 × 38	8	CD-BT19
230/50/10	ja	-	5 ... 40	30 × 35 / 20	38 × 58 × 43	8.1	CD-BT27
230/50/10	ja	-	5 ... 40	15 × 15 / 15	23 × 38 × 41	8.2	CD-B5
230/50/10	ja	-	5 ... 40	30 × 18 / 15	38 × 40 × 42	9.1	CD-B13
230/50/10	ja	-	5 ... 40	30 × 18 / 20	38 × 40 × 47	9.3	CD-B17
230/50/10	ja	-	5 ... 40	30 × 35 / 15	38 × 58 × 42	11.5	CD-B19
230/50/10	ja	-	5 ... 40	30 × 35 / 20	38 × 58 × 47	13	CD-B27
230/50/10	ja	-	5 ... 40	66 × 32 / 15	91 × 36 × 43	21	CD-B33
230/50/10	ja	-	5 ... 40	33 × 30 / 30	54 × 34 × 57	18	CD-B39
230/50/10	ja	-	5 ... 40	13 × 15 / 15	23 × 41 × 42	8.8	CD-BC4
230/50/10	ja	ja	5 ... 40	13 × 15 / 15	23 × 41 × 42	8.5	CP-BC4
230/50/10	ja	-	5 ... 40	13 × 15 / 20	24 × 44 × 47	10	CD-BC6
230/50/10	ja	ja	5 ... 40	13 × 15 / 20	24 × 44 × 47	10	CP-BC6
230/50/10	ja	-	5 ... 40	22 × 15 / 20	33 × 49 × 47	12.2	CD-BC12
230/50/10	ja	ja	5 ... 40	22 × 15 / 20	33 × 49 × 47	12	CP-BC12
230/50/10	ja	-	5 ... 40	26 × 35 / 20	39 × 62 × 48	19	CD-BC26
230/50/10	ja	ja	5 ... 40	26 × 35 / 20	39 × 62 × 48	19	CP-BC26

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben auf den Betrieb bei Nennspannung und -frequenz und +20 °C Umgebungstemperatur. Kälteleistung gemessen nach DIN12876-2. Hinweise auf eingesetzte Kältemittel finden Sie unter www.julabo.com.

Netzspannungen

Modell	Bestell-Nr.	Verfügbare Netzspannungen / Heizleistung in kW						
		230 V 50 Hz	208-230 V 60 Hz	208-230 V 50-60 Hz	100-115 V 50-60 Hz	115 V 60 Hz	100 V 50 - 60 Hz	200 V 50 - 60 Hz
CD-200F	9 012 701	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-201F	9 012 702	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-300F	9 012 703	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-600F	9 012 704	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-601F	9 012 705	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-900F	9 012 706	2	1.6 - 2	-	-	1	-	1.5
CD-1000F	9 012 707	2	1.6 - 2	-	-	1	-	1.5
CD-1001F	9 012 708	2	1.6 - 2	-	-	-	-	1.5
CP-200F	9 013 701			1.6 - 2		1	0.8	-
CP-201F	9 013 702			1.6 - 2		1	0.8	-
CP-300F	9 013 703	2	1.6 - 2			1	0.8	-
CP-600F	9 013 704			1.6 - 2		1	0.8	1.5
CP-601F	9 013 705			1.6 - 2		1	0.8	1.5
CP-900F	9 013 706			1.6 - 2		1	-	1.5
CP-1000F	9 013 707			1.6 - 2		1	-	1.5
CP-1001F	9 013 708			1.6 - 2		-	-	1.5
C	9 011 000	-	-	1.6 - 2	0.8 - 1	-	-	-
CD	9 012 000	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CP	9 013 000							
C-BT5	9 011 305	-	-	1.6 - 2	0.8 - 1-0	-	-	-
C-BT9	9 011 309	-	-	1.6 - 2	0.8 - 1	-	-	-
C-BT19	9 011 319	-	-	1.6 - 2	0.8 - 1	-	-	-
C-BT27	9 011 327	-	-	1.6 - 2	0.8 - 1	-	-	-
C-B5	9 011 405	-	-	1.6 - 2	0.8 - 1	-	-	-
C-B13	9 011 413	-	-	1.6 - 2	0.8 - 1	-	-	-
C-B17	9 011 417	-	-	1.6 - 2	0.8 - 1	-	-	-
C-B19	9 011 419	-	-	1.6 - 2	0.8 - 1	-	-	-
C-B27	9 011 427	-	-	1.6 - 2	0.8 - 1	-	-	-
CD-BT5	9 012 305	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-BT19	9 012 319	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-BT27	9 012 327	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-B5	9 012 405	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-B13	9 012 413	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-B17	9 012 417	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-B19	9 012 419	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-B27	9 012 427	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-B33	9 012 433	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-B39	9 012 439	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-BC4	9 012 504	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-BC6	9 012 506	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-BC12	9 012 512	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CD-BC26	9 012 526	2	1.6 - 2	-	-	1	0.8	-
CP-BC4	9 013 304			1.6 - 2	0.8 - 1			1.5
CP-BC6	9 013 306			1.6 - 2	0.8 - 1			1.5
CP-BC12	9 013 312			1.6 - 2	0.8 - 1			1.5
CP-BC26	9 013 326			1.6 - 2	0.8 - 1			1.5

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben auf den Betrieb bei Nennspannung und -frequenz und +20 °C Umgebungstemperatur. Kälteleistung gemessen nach DIN12876-2. Hinweise auf eingesetzte Kältemittel finden Sie unter www.julabo.com.



Hauptsitz

JULABO GmbH
Gerhard-Juchheim-Strasse 1
77960 Seelbach
Germany

Tel. +49 7823 51-0
Fax +49 7823 2491
info.de@julabo.com
www.julabo.com

CH | JULABO GmbH
77960 Seelbach
Tel. +49 7823 51-190
info.de@julabo.com

A | HVS Handelsvertretung Steiger
Dr. Robert Neumann
83533 Edling
Tel. +49 9332 591418
Mobil: +49 170 3122731
neumann@hv-steiger.com
www.hv-steiger.com

1 | Inzelmann GmbH
Industriervertretungen
Dr. Michael Lobbel
31515 Wunstorf
Tel. +49 5031 9590572
Mobil +49 160 183 10 71
lobbel@inzelmann.de
www.inzelmann.de

2 | Ralf Gerike
Ingenieurbüro
14055 Berlin
Tel. +49 30 300 99 306
Mobil +49 172 308 44 53
hallo@irg.de
www.irg.de

3 | Andreas Schmidt
Handelsvertretung CDH
48155 Münster
Tel. +49 251 2658876
kontakt@as-hv.com
www.as-hv.com

4 | Ralf Gerike
Ingenieurbüro
14055 Berlin
Tel. +49 30 300 99 306
Mobil +49 172 308 44 53
hallo@irg.de
www.irg.de

5 | Dietmar Siebertz
Siebertz Labortechnik
61130 Nidderau
Tel. +49 6187 994401
Mobil +49 176 70051325
info@siebertz-labortechnik.de
www.siebertz-labortechnik.de

6 | JULABO GmbH
77960 Seelbach
Tel. +49 7823 51-180
info.de@julabo.com

7 | HVS Handelsvertretung Steiger Zentrale
97340 Segnitz
Tel. +49 9332 591418
Mobil +49 160 97260891
kontakt@hv-steiger.com
www.hv-steiger.com

8 | HVS Handelsvertretung Steiger Zentrale
97340 Segnitz
Tel. +49 9332 591418
Mobil +49 160 97260891
kontakt@hv-steiger.com
www.hv-steiger.com