

NEU
LED-Beleuchtung



Energiestation START BOOSTER 2500
| Art. Nr. 55071

- > Tragbares Startgerät für 12 Volt
- > Hohe Startleistung von 2.500 A
- > Mobile Stromquelle für 12 V-Verbraucher
- > I-Start 700 A - Netzanschluss 230 V
- > Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme
- > Gewicht nur 9,0 kg

Energiestation START TRUCK 5000/2500
| Art. Nr. 55072

- > Wie START BOOSTER 2500, jedoch
- > Umschaltbar 12 / 24 Volt
- > Startleistung 5.000 / 2.500 A
- > Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme
- > Gewicht nur 19 kg

Lade-Startautomat DIGICAR 600
| Art. Nr. 55050

- > Vollautomatische, digitale Ausführung
- > Für alle Batterietypen, 12 + 24 Volt
- > Individuell einstellbare Ladeparameter
- > **C.P.S. Control** + viele weitere Sicherheitseinrichtungen
- > Inkl. Erhaltungsladefunktion (Floating Process)
- > Max. 30 A Ladestrom für Batterien bis 300 Ah
- > Max. 450 A Anlassstrom



Lade-Startautomat DIGICAR 900
| Art. Nr. 55051

- > Vollautomatische, digitale Ausführung
- > Für alle Batterietypen, 12 + 24 Volt
- > Individuell einstellbare Ladeparameter
- > **C.P.S. Control** + viele weitere Sicherheitseinrichtungen
- > Inkl. Erhaltungsladefunktion (Floating Process)
- > Max. 75 A Ladestrom für Batterien bis 750 Ah
- > Max. 550 A Anlassstrom



Inkl. Erhaltungsladung,
Verpolungs-, Kurzschluss- und
Überspannungsschutz

Autom. Batterieladegerät
MULTICHARGER 14120 | Art. Nr. 56030

- > Für alle Blei-Säure-Batterien, auch GEL
- > Kapazität 6 V: 1,2 - 14 Ah und 12 V: 1,2 - 120 Ah
- > Auffrischung durch Pulsstrom sowie Regeneration bei Tiefentladung
- > Vier Betriebsarten, mit Winter-Modus für Aufladung in Kälte
- > Inkl. Ladekabel mit Batterieklemmen und Batterieösen Ø 6,4 mm



Profi-Auftautransformator AT 400
| Art. Nr. 55010

- > Hervorragend zum Auftauen von eingefrorenen Stahl-Wasserleitungen geeignet
- > 3 Leistungsstufen zur idealen Anpassung der Auftaugeschwindigkeit
- > Hohe Einschaltdauer für professionellen Einsatz
- > Max. 450 A Auftauleistung, 24 kg