

Datenblatt Art. 350.326

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PRIMO 2 Steckdosenleiste / PRIMO 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	10A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	10A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung Wiederanschließbar	Schwarz	Colour supply cable Rewirable	Black
Stecker	SEV 1011 T12 (Type J)	Plug	SEV 1011 T12 (Type J)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 6x SEV 1011 T13 (Type J) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 10A / 250V~, IP20		Socket outlets 6x SEV 1011 T13 (Type J) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 10A / 20V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter Grün beleuchtet		Switch Green illuminated	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen Bemessungsspannung Bemessungsstrom Typ	230V~ 10A Bimetallsicherung (rückstellbar)	Fuses Rated voltage Rated current Type	230V~ 10A Bimetal fuse (resetable)

Weitere Produkteigenschaften	Further product attributes
-------------------------------------	-----------------------------------

<p>Plattform Standard (kHE)</p> <p>Material Gehäuse: Aluminium, lackiert blau ähnlich RAL 5010</p> <p>Blaue Design-Endkappen</p> <p>Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005</p> <p>Lieferumfang 1x PRIMO 2 Steckdosenleiste</p> <p>Im Karton</p>	<p>Plattform Standard (kHE)</p> <p>Material Housing: Aluminium, painted blue similar to RAL 5010</p> <p>Blue design endcaps</p> <p>Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005</p> <p>Scope of delivery 1x PRIMO 2 power strip</p> <p>In carton</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umgebungsbedingungen	Environmental conditions
-----------------------------	---------------------------------

<p>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</p> <p>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C</p> <p>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%</p> <p>Schutzart IP20</p>	<p>Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C Protect from direct sunlight.</p> <p>Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C</p> <p>Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%</p> <p>Protection type IP20</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

