

**BEGA****10 441**

Einbaugehäuse

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Einbaugehäuse für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken.

**10 441** Einbaugehäuse mit einer Einbauöffnung  $\varnothing$  128 mm

**Produktbeschreibung**

Einbaugehäuse besteht aus Aluminium

Einbauöffnung 128 mm

4 Befestigungslaschen mit

je 1 Lochung  $\varnothing$  5 mm und

1 Gewindestange mit Flügelmutter

zur Befestigung an der Verschalung

2 gegenüberliegenden Einführungen

für Installationsrohre bis  $\varnothing$  30 mm

Zentrierteller mit zentrischer

Bohrung  $\varnothing$  5 mm zum Einmessen

der Leuchtenposition

Gewicht: 0,65 kg

