

**Artikelnummer:** 39090

**Kurzbeschreibung:** Fiets-ophangstelsysteem WSM, 1-zijdig, voor banden tot B 65 mm, B 500 x D 350 x H 350 mm, Diefstalbeveiliging, staal, 2 ophangplekken



**Langbeschrijving:** Fiets-ophangstelsysteem WSM, 1-zijdig, voor banden tot B 65 mm, D 350 x H 350 mm, Diefstalbeveiliging, staal, verschillend aantal ophangplekken: Veel ruimte voor fietsen met een bandbreedte tot 65 mm - dat is wat deze eenzijdige hangende parker van WSM u biedt voor een eenvoudige wandmontage van de pluggen. Het is een robuuste haakse constructie van gegalvaniseerd, corrosie- en weerbestendig staal met massieve ophanghaken, die voorzien zijn van een velgbeschermer van kunststof coating in een signaalrode kleur. Bovendien zijn de ophanghaken in een in hoogte verstelbare hoge/lage positie op een afstand van slechts 350 mm van elkaar gemonteerd, zodat de fietsen in de ophanghaken ruimtebesparend kunnen worden geparkeerd. Bovendien beschermt een stalen ringoog aan elke ophanghaak de fietsen tegen diefstal. Met deze hoogwaardige hangparker van WSM kunt u kiezen tussen verschillende uitvoeringen met betrekking tot het maximale aantal geïntegreerde hangplekken. De breedte varieert dienovereenkomstig, de diepte en de hoogte bedragen elk 350 mm met een totaal gewicht van 5,5 kg elk. De aanbevolen montagehoogte is ca. 2000 mm.

**Meer details:**

- Robuuste, eenzijdige hangende parker voor wandmontage
- Geschikt voor fietsen met een bandbreedte tot 65 mm
- Stevige ophanghaken met kunststof coating in signaalrood om de velgen te beschermen
- Hoogteverstelling van de ophanghaken in de hoge/lage positie voor plaatsbesparende stalling van fietsen
- Ophanghaken met stalen ringoog als diefstalbeveiliging voor de geparkeerde fietsen
- Levering is eenvoudig te transporteren, gedemonteerd voor eenvoudige deuremontage en incl. montagehandleiding
- Optioneel met verschillende aantallen ophangplaatsen
- Haakafstand: 350 mm per stuk
- Aanbevolen montagehoogte: ca. 2000 mm
- Materiaal frame en ophanghaak: gegalvaniseerd staal, corrosie- en weerbestendig en corrosiebestendig
- Afmetingen: elk T 350 x H 350 mm, breedte verschillend afhankelijk van het gekozen ontwerp van het aantal hangplaatsen
- Gewicht: 5,5 kg per stuk
- Garantie: 3 jaar per stuk

