

Technisches Datenblatt Reflektor

Art.-Nr.: 50136824

MTKS 12x20M.5

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Einsatzbereich	Lebensmittel und Pharma
----------------	-------------------------

Mechanische Daten

Bauform	rechteckig
Tripelgröße	0,3 mm
Montagemaß Breite	17,5 mm
Montagemaß Höhe	31 mm
Montagemaß Dicke	4 mm
Reflexionsfläche Höhe	20 mm
Reflexionsfläche Breite	12 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial	Edelstahl
Polarisationsändernd	Ja
Werkstoff Optikabdeckung	Kunststoff mit kratzfester Indium Schutzschicht
Struktur aktive Fläche	Mikrotriple
Nettogewicht	10,5 g
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung
Materialverträglichkeit	Alkohol CleanProof+ ECOLAB H2O2

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 65 °C
-----------------------------	---------------

Zertifizierungen

Schutzart	IP 65
	IP 67
	IP 69K

Klassifikation

Zolltarifnummer	73269098
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

