

# Spezifikation

49276 | LED Deko Lampe G45 E27 1W 59 lm WW  
IP44



## Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	1
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	220 - 240
Netzfrequenz [Hz]	50 / 60

## Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 360° [lm]	59
Halbwertswinkel [°]	200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	2700
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warmweiß
R9 Wert	> = 0
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Lichtstromerhalt	0,95
Lebensdauerfaktor	0.90

## Produkteigenschaften

Länge [mm]	69
Durchmesser Ø [mm]	45
Lebensdauer (L70B50) [h]	25.000
Garantie [a]	2
Betriebstemperatur [C°]	-20 bis +40
Lagertemperatur [C°]	-30 bis +60
Schutzart	IP44
Dimmbar (Art und Weise)	Nein
EAN/BAR Code	4260293205681
Sockel	E27
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom

Lichtquelle Lampe

Lichtquelle (sonst.)

Umgebendes Produkt

Separate Betriebsgeräte

Solar und Batterie

Zubehör