



Beschreibung:

Enghalsflaschen 250 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

- ideal zur Aufbewahrung von Proben
- leicht quetschbar und dabei formbeständig
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
- Ersatzteil: Verschluss
- Durchmesser d=61,3 mm / Höhe h=140 mm (ohne Verschluss)
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 19 mm
- a = Gewinde Außen-Ø = 25 mm

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	422700
GTIN	4007228422702
Zolltarif	39233010
Verpackungseinheit (VE)	30

Farbe	natur
Volumen in L	0,25
Gewicht (kg)	0,02
T x B x H (mm)	61 x 61 x 140

Umverpackung

Inhalt in Stück	30
T x B x H (mm)	381 x 221 x 214

Bruttogewicht VE (kg)	0,815
-----------------------	--------------

Palette

Anzahl an Kartons	100
T x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,29

Kartons pro Lage	10
Gewicht (kg)	101,5