

ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz

Marke : ASUS

Produktfamilie: ProArt

Artikel-Code: 90LM0711-B01I70

Produktname : ProArt PA169CDV




ProArt PA169CDV 15,6 Zoll Monitor mit Stifteingabe (IPS, 4K UHD (3840 x 2160), WACOM EMR, 100% sRGB, Farbgenauigkeit $\Delta E < 2$, Calman Verified, PANTONE Validated, USB-C, 10-Punkt Touch, ASUS Dial, Control Panel)

ASUS ProArt PA169CDV. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 10 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Multimedia	
Bildschirmdiagonale *	39,6 cm (15.6")	RMS-Leistung	2 W
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Design	
HD-Typ *	4K Ultra HD	Produktfarbe *	Schwarz
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Zertifizierung	Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 Calman Verified Pantone Validated
Bildschirmtechnologie *	LCD	Anschlüsse und Schnittstellen	
Panel-Typ *	IPS	Integrierter USB-Hub *	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Touchscreen *	✓	USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem	USB Power Delivery	✓
Touch-Technologie	Multitouch	USB-Stromversorgung bis zu	15 W
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10	HDMI *	✓
Helligkeit (peak)	500 cd/m ²	Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Helligkeit (typisch)	450 cd/m ²	HDMI-Version	2.0
Reaktionszeit	10 ms	Kopfhörerausgang *	✗
Blendfreier Bildschirm	✓	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Bildschirmform *	Flach	Ergonomie	
Kontrastverhältnis *	1200:1	VESA-Halterung *	✗
Kontrastverhältnis (dynamisch)	15000:1	Kabelsperr-Slot *	✗
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Höhenverstellung *	✗
Bildwinkel, horizontal	178°	Pivot	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Pivot Winkel	0 - 90°
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben	Neigungswinkelbereich	54 - 75°
Pixel Abstand	0,09 x 0,09 mm	Neigungsverstellung	✓
Pixeldichte	282 ppi	Energie	
Sichtbare Größe (horizontal)	34,6 cm	Energieeffizienzklasse (SDR) *	Nicht verfügbar
Sichtbare Größe (vertikal)	19,4 cm	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Digital horizontale Frequenz	29 - 160 kHz	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	15 W
Digital vertikale Frequenz	40 - 60 Hz		
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✗		
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Farbtiefe	10 Bit		

Bildschirm		Energie	
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Leistungen		Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
NVIDIA G-SYNC *	✘	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AMD FreeSync *	✘	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Flimmerfreie Technologie	✔	Gewicht und Abmessungen	
Low-Blue-Light-Technologie	✔	Breite (ohne Standfuß)	370 mm
Multimedia		Tiefe (ohne Standfuß)	12 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✔	Höhe (ohne Standfuß)	237 mm
Integrierte Kamera *	✘	Gewicht (ohne Ständer)	1,07 kg
Anzahl der Lautsprecher	2	Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	539 mm
		Verpackungstiefe	323 mm
		Verpackungshöhe	107,5 mm
		Paketgewicht	2,95 kg
		Verpackungsart	Box



4711081710554

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date