



ARTIKEL Toaster TO90

ARTIKEL.NR TO90

- AUSSTATTUNG**
- Langschlitz 36 x 260 mm
 - 2 Toasts 110 mm
 - Langschlitztoaster für 2 Toastscheiben
 - Stopp-Taste
 - Defrost-Taste
 - Brotscheibenzentrierung
 - Nachhebevorrichtung
 - Edelstahlkrümelschublade mit Push-Funktion
 - Bräunungsgradregler mit "Clic Clic"
 - Funktion in 6 Stufen
 - Kabelaufwicklung mit extra langer Zuleitung
 - Kabelaufwicklung
 - Rutschfeste GummifüÙe
 - Wärmeisoliert entsprechend der neuen Wärmeverordnung
 - Aluminium silber lackiert
 - Edelstahl matt
 - Separater Brötchenaufsatz

TECHNISCHE DATEN

Leistung 230 V ~ 880 W

LOGISTISCHE DATEN

EAN	4001627009007
MaÙe Produkt (L X B x H)	380 mm x 115 mm x 180 mm
Nettogewicht	3,00 kg
VPE	2
EAN-VPE	4001627009014
MaÙe Verkaufskarton (LxBxH)	420
Produktgewicht inkl. Verkaufskarton	3 kg
MaÙe 1-er Umkartons (LxBxH)	
MaÙe 2-er Umkartons (LxBxH)	440 mm x 305 mm x 300 mm
Stück / Palette	60 Stk.
Lage / Palette	6 Stk.
Stück / Lage	10 Stk.
ca. MaÙe volle Palette (LxBxH)	1200 mm x 800 mm x 1950 mm
ca. Gewicht volle Palette	0,00 kg

