

ROLL ELECTRIC Kabelaufroller

Die automatischen Aufräumer

Die automatischen Kabelaufroller der Serien ROLL ELECTRIC von ELMAG® sind „Unfallschutzbeauftragte“ für Hobby, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie. Sie sorgen tagtäglich zu einem TOP-PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS für aufgeräumte Werkstätten und Arbeitsplätze.

- Alle Modelle mit TÜV- und GS-Prüfung
- 230 Volt-Modelle mit Schuko-Stecker und Steckdose
- 400 Volt-Modelle mit 5 x 16 A Euronorm-Stecker und Steckdose
- Modernes, funktionelles Design
- Schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung aus Stahl
- Exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
- Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels



MAJOR 230

Mit einer Länge von 25 Metern - effektive radiale Reichweite 50 Meter - reicht das Elektrokabel des ROLL ELECTRIC MAJOR durch jede Werkstätte



Schwenklager

Alle ROLL ELECTRIC-Modelle mit schwenkbarem, zweifach gelagertem Gehäuse

Überlastsicherung

ROLL ELECTRIC Kabelaufroller sind mit einer thermischen Überlastsicherung ausgestattet



Blockiervorrichtung

Sicherung des Elektrokabels gegen Rücklauf. Um die Blockierung zu lösen, genügt das einfache Ziehen am Kabel. Die Blockiervorrichtung ist bei Bedarf durch das Umlegen einer Feder abschaltbar.



MINI 230
6 m



JUNIOR 230
10 m



PROFI 230
18 m



MASTER 400
10 m

ROLL ELECTRIC Kabelaufroller		MINI 230	JUNIOR 230	PROFI 230	MAJOR 230	MASTER 400	CLASSIC 400
Elektrische Spannung	Volt	230	230	230	230	400	400
Kabelqualität		H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F
Kabeldimension	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Kabellänge	m	5 + 1	10	18	25	10	20
Belastbarkeit aufgerollt	Watt	800	800	800	800	1.000	1.000
Belastbarkeit abgerollt	Watt	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
Überlastsicherung		•	•	•	•	•	•
Blockiervorrichtung abschaltbar		•	•	•	•	•	•
Abmessungen l x b x h	cm	23 x 13 x 18	31 x 16 x 26	36 x 19 x 32	45 x 20 x 36	36 x 19 x 32	45 x 20 x 36
Gewicht	kg	2	3,8	5,6	8,3	5,6	9,8
Bestellnummer EAN 90 04853		42172 3	42170 9	42171 6	42179 2	42175 4	42176 1

Weitere Modelle auf Anfrage