

# KERN HCB50K100

Handliche Hängewaage für erhöhte Lasten

**KERN**<sup>®</sup>



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	500
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	20 kg (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 g
Präzision (von [Max]):	0,500 %
Reproduzierbarkeit:	100 g
Wägebereich [Max]:	50 kg
Wägeeinheiten:	kg lb N
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,200 cm
----------------------	----------

## Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
---------------------	----

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

## Energieversorgung

Batterie:	3x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	300 h

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein:	963-128H
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

## Kategorie

Marke:	KERN
Produktgruppe:	Hängewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	152 x 217 x 86 mm
Bruttogewicht:	890 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	580 g
Versandart:	Paketdienst

# KERN HCB50K100

Handliche Hängewaage für erhöhte Lasten



## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 82 x 43 x 153 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

