

DOBLE CONMUTADOR DE BAJA TENSIÓN
DOUBLE SWITCH OF LOW VOLTAGE



DOBLE CONMUTADOR DE BAJA TENSIÓN / DOUBLE SWITCH OF LOW VOLTAGE



Código:
EM 09 206

DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME	INTERRUPTOR DE SUPERFICIE / SURFACE SWITCH
CLASIFICACIÓN ENVOLVENTE CLASSIFICATION ENCLOSURE	TIPO DE MATERIAL: AISLANTE, LIBRE DE HALÓGENOS TYPE OF MATERIAL: ISOLATED, HALOGEN FREE
	MODO DE FIJACIÓN / FIXATION PLACE: SUPERFICIE / WALL
	LUGAR PREVISTO / ENVIROMENT: INTERIOR / EXTERIOR
	GRADO DE PROTECCIÓN / PROTECTION DEGREE: IP55
	RESISTENCIA AL IMPACTO / IMPACT RESISTANCE: IK07
	TENSIÓN DE AISLAMIENTO / ISOLATED TENSION: 1000 V
RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGHT	2.5 Kv
HILO INCANDESCENTE GLOW WIRE	Partes activas / Active parts: 850 °C Otras partes / Other parts: 650 °C
TEMPERATURA DE AISLAMIENTO / ISOLATED RATE	90 °C (Clase térmica 90, Y) / 90 °C (Thermic lase 90, Y)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	TEMPERATURA / TEMPERATURE : - 25 °C / + 85 ° C HUMEDAD RELATIVA / HUMIDITY: 100 % HR
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Intensidad /Current: 10 A Tensión / Voltage: 250 V Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz Funcionamiento / Operation: Conmutador / Switch
DIMENSIONES / DIMENSIONS	82 x 70 x 65 mm
DIRECTIVA APLICADA APPLIED DIRECTIVE	2014/35/UE
NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD	EN 60669 / EN 60670-22