

montant pour rayonnage grande largeur

hauteur x profondeur 3000 x 800 mm, pour charge max. par élément de 3900 kg, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 150010



Rayonnage grande largeur

Composant de rayonnage - échelle







montant pour rayonnage grande largeur

- hauteur x profondeur 3000 x 800 mm
- pour charge max. par élément de 3900 kg
- en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	hauteur	3000 mm
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	profondeur	800 mm
champ de rayonnage	composant	charge maxi par élément	3900 kg
rayonnage modulaire	système emboîtable	matériau	acier
composant	montant	surface	galvanisé
accessoires de rayonnage	cadre de montant	Poids	15,66 kg
pour type de rayonnage	rayonnage grande largeur		

Accessoires

509284		sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 1350 x 800 mm, pour une charge max. par tabl. de 400 kg, équipé de goupille de sécurité, en bois avec finition nature
509285		sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2700 x 800 mm, pour une charge max. par tabl. de 500 kg, équipé de goupille de sécurité, en bois avec finition nature
509286		traverses longitudinales avec tablette en acier pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 1350 x 800 mm, pour une charge max. par tabl. de 400 kg, le fond est inséré, équipé de goupille de sécurité, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
509287		traverses longitudinales avec tablette en acier pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2700 x 800 mm, pour une charge max. par tabl. de 700 kg, le fond est inséré, équipé de goupille de sécurité, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
701719		tôles de calage, pour rayonnage grande largeur, hauteur 1 mm
701741		cheville pour rayonnage grande largeur, diamètre 10 mm