

## basculeur de fûts

force 360 kg, pour fûts roulants et avec rebord en acier, basculement par chaîne sans fin, en acier avec laquage en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 525825



## Basculeur de fûts

### avec chaîne sans fin

basculeur de fûts

- force 360 kg
- pour fûts roulants et avec rebord en acier
- 1 fût de 200 litres
- rotatif à 360°
- basculement par chaîne sans fin
- pour logement avec grue et gerbeur
- en acier avec laquage en RAL 5012 bleu clair
- hauteur x longueur x largeur 1010 x 650 x 1020 mm
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 70 x 180 mm
- écartement fourreaux de fourche 530 mm

## Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	surface	laqué
type de moyen de levage	élinguage	couleur	bleu // RAL 5012

manutention de charge	manutention de fûts	hauteur	1010 mm
type de manipulation de fûts	basculeur de fûts	longueur	650 mm
charge	360 kg	largeur	1020 mm
capacité de fûts en plastique (m)	1 fût de 200 litres	hauteur des fourreaux de fourche	70 mm
charge	avec grue et gerbeur	largeur des fourreaux de fourche	180 mm
pour type de fût	fûts roulants et avec rebord en acier	largeur de charge	530 mm
fonction manutention de charge	rotatif à 360°	exécution couleur	bleu // RAL 5012
procédé de basculement	chaîne sans fin	Poids	79 kg
matériau	acier		