


## hofe

### rayonnage modulaire - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1360 x 435 mm, charge max. par tablette 315 kg, 6 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair

**Numéro d'article: 862999**



hofe  
REGALSYSTEME



### hofe Rayonnage avec traverses

#### Rayonnage de départ

rayonnage modulaire - rayonnage départ

- Convient pour entrepôt et atelier
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1360 x 435 mm
- charge maximale par élément 2100 kg
- charge max. par tablette 315 kg
- largeur x profondeur compartiment 1300 x 400 mm



















- 6 niveaux avec tablette en acier
- Réglable au pas de 25 mm
- angle d'installation droit
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- Stabilité élevée grâce aux traverses de raidissement
- montants avec embases et plateaux supérieurs pour profilés en plastique pour une finition propre en haut et en bas
- structure en acier
- montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
- niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- label de qualité RAL
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

## Détails techniques




|                             |                     |                                  |   |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| type de meuble              | rayonnage           | type tablette/niveau             | tablette en acier   |
| type de rayonnage           | rayonnage modulaire | surface de tablette              | galvanisé // revêtement en plastique                          |
| rayonnage modulaire         | système emboîtable  | surface de montant               | galvanisé // revêtement en plastique                          |
| champ de rayonnage          | rayonnage départ    | surface de traverses             | galvanisé // revêtement en plastique                          |
| convient pour (secteurs)    | entrepôt et atelier | alignement angle d'installation  | droit   |
| matériau                    | acier               | stabilité / raidissement / renfo | trav. raidissement  |
| hauteur                     | 2500 mm             | équipement montant               | embases, plateaux supérieurs pour profilés                    |
| largeur                     | 1360 mm             | couleur de la tablette           | gris clair // RAL7035   |
| profondeur                  | 435 mm              | couleur du montant               | gris clair // RAL7035   |
| charge maxi par tablette    | 315 kg              | couleur traverse                 | gris clair // RAL7035   |
| charge maxi par élément     | 2100 kg             | volume de livraison              | rayonnage de base avec 2 échelles et plateaux conf. à l'offre |
| nombre de tablettes/niveaux | 6 pièce             | exécution couleur                | gris clair // RAL7035   |
| largeur de compartiment     | 1300 mm             | livraison                        | démonté   |
| profondeur de compartiment  | 400 mm              | certification                    | label de qualité RAL  |
| tablette réglable au pas    | 25 mm               | garantie                         | 5 années  |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 100738 |    | cache inférieur, pour rayonnage sans boulons, hauteur x largeur 75 x 1300 mm, équipé de avec traverses raidisseuses, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair  |
| 150122 |    | ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en gris clair  |
| 150123 |    | ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion  |
| 589437 |    | paroi latérale pour rayonnage sans boulons, hauteur x profondeur 2500 x 400 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair, tôle pleineparoi   |
| 589845 |    | paroi arrière pour rayonnage sans boulons, hauteur x largeur 2500 x 1300 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair, tôle pleineparoi  |
| 592067 |    | paroi arrière pour rayonnage sans boulons, hauteur x largeur 2500 x 1300 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, grillageparoi, grosseur de la maille 50x50 mm  |
| 597774 |   | séparateur à compartiments, pour rayonnage à boulonner, hauteur x profondeur 300 x 400 mm, sans appui mural, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair  |
| 600121 |  | double porte battante pour rayonnage sans boulons, hauteur x largeur 2000 x 1300 mm, verrouillable avec bouton-poignée (encastré), serrure à cylindre   |
| 601022 |  | double porte battante pour rayonnage sans boulons, hauteur x largeur 2500 x 1300 mm, verrouillable avec bouton-poignée (encastré), serrure à cylindre   |
| 652599 |  | tablette pour rayonnage à traverses, largeur x profondeur 1300 x 400 mm, pour une charge max. par tabl. de 315 kg, équipé de pliage de sécurité comme protection contre les blessures, en acier galvanisé avec revêtement en plastique coloris RAL7035 gris clair   |
| 864098 |  | rayonnage modulaire - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1310 x 435 mm, charge max. par tablette 315 kg, 6 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair |
| 868292 |  | montant pour rayonnage de base, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal  |
| 870217 |  | double porte battante pour rayonnage sans boulons, hauteur x largeur 500 x 1300 mm, verrouillable avec bouton-poignée (encastré), serrure à cylindre, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair   |
| 870239 |  | double porte battante pour rayonnage sans boulons, hauteur x largeur 1000 x 1300 mm, verrouillable avec bouton-poignée (encastré), serrure à cylindre, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 870465 |  | paroi latérale pour rayonnage sans boulons, hauteur x profondeur 2500 x 400 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, grillage paroi, grosseur de la maille 50x50 mm                 |
| 870818 |  | paroi latérale pour rayonnage sans boulons, hauteur x profondeur 2500 x 400 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair, tôle perforée paroi |

### Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 324647 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune  |
| 526019 |  | Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique          |
| 763239 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |